

PHILIPS

咖啡机

Viva Collection

玻璃壶

橙白色

HD7502/55



轻松制作纯正咖啡

香浓点滴，尽情品味

使用这款坚固易用的飞利浦咖啡机，在舒适的家中享用经典蒸馏咖啡。一边品味飞利浦咖啡机冲煮的美味咖啡，一边伴随着在家中弥漫荡漾的新鲜咖啡香气，与好友一起惬意放松。

口味芳香纯正

- 亚罗曼式玻璃壶，保留咖啡的芳香
- 1.000 瓦

易于使用

- 防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
- 电源线存储装置
- 1.2 升容量，可冲煮 2 - 15 杯

产品亮点

防滴漏功能



凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

规格

设计

颜色: 橙色和白色

重量和尺寸

产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 210 x 220 x 310 毫米

水箱容量: 1.2 升

包装重量: TBD 千克

最大容量 (咖啡杯数): 10 至 15 杯

产品重量: 1.65 千克

普通参数

可用洗碗机清洗的部件

可拆卸滤网架

电源线存储装置

技术规格

咖啡壶类型: 亚罗曼式玻璃壶

功率: 1000 瓦

电线长度: 88 厘米

频率: 50/60 赫兹

电压: 220-240 伏

冲泡时间: < 10 分钟

设计规格

材料: 聚丙烯/玻璃壶

颜色

附件

随附: 玻璃壶

亚罗曼式玻璃壶

