

PHILIPS

Ekspres do kawy

Café Gaia

Z dzbankiem termicznym

Czarny

HD7544/20



Pyszna, gorąca kawa z ekspresu o olśniewającym wzornictwie Gorąca kawa przez ponad 2 godziny dzięki dzbankowi termicznemu*

Ekspres do kawy Café Gaia zapewnia doskonałą kawę i zachwyca olśniewającym wzornictwem. Dzbanek termiczny utrzymuje pełny aromat i wysoką temperaturę napoju przez ponad 2 godziny*.

Wspaniały smak i aromat

- Dzbanek termiczny z podwójną ścianką ze stali szlachetnej pozwala utrzymać wysoką temperaturę napoju
- Bogaty aromat kawy dzięki skoncentrowanemu strumieniowi wody

Łatwa obsługa

- Dzbanek termiczny z inteligentną blokadą zatrzymuje aromat
- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Schowek na przewód ułatwia ustawienie ekspresu w kuchni
- Funkcja automatycznego wyłączenia po zakończeniu parzenia zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię
- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie



asimpleswitch.com

Zalety

Dzbanek termiczny ze stali szlachetnej




Ten doskonały, nietłukący się dzbanek termiczny ze stali szlachetnej pozwala utrzymać pełny aromat i wysoką temperaturę napoju przez ponad 2 godziny. Dzięki podwójnej ściance po upływie tego czasu kawa ma temperaturę co najmniej 65°C.

Dzbanek termiczny z inteligentną blokadą




Dzbanek termiczny jest wyposażony w inteligentną, łatwą w obsłudze blokadę. Dzięki niej po wyjęciu dzbanka z ekspresu aromat i temperatura pozostają bez zmian.

Bogaty aromat kawy



Zmielona kawa jest zalewana skoncentrowanym strumieniem wody, dzięki czemu z ziaren wydobywany jest bogaty aromat.

Blokada kapania




Funkcja drip stop umożliwia nalanie kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

Schówek na przewód



Zapasowy przewód można z łatwością przechowywać w schowku, który znajduje się w tylnej części ekspresu. Ułatwia to ustawienie ekspresu w kuchni.

Automatyczne wyłączenie po zakończeniu parzenia



Auto-off

Ekspres do kawy wyłącza się automatycznie po zaparzeniu kawy, co pozwala zaoszczędzić energię i zachować bezpieczeństwo. Dzięki dzbankowi termicznemu kawa pozostaje gorąca.

Wskaźnik poziomu wody



Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i precyzyjne napełnienie zbiornika wody.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i redukcję emisji dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

Dane techniczne

Akcesoria

W zestawie: Nietłukący się dzbanek termiczny

Wykończenie

Kolor: Czarny

Wykończenie

Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Informacje ogólne

Przeznaczone dla modeli: Kawa mielona

Łatwe czyszczenie i konserwacja: Możliwość mycia części w zmywarce, Zdejmowany

uchwyt filtra

Łatwość i komfort użytkowania: Wskaźnik poziomu wody, Automatyczne wyłączenie, Blokada kapania

Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W

Dane techniczne

Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

Pojemność zbiornika wody: 8–12 filiż.

Długość przewodu: 0,88 m

Częstotliwość: 50/60 Hz

Ciśnienie pompki: 0 bar

Napięcie: 220–240 V

Czas parzenia (dzbanek): 10 min

Waga i wymiary

Wymiary produktu (S x G x W): 255 x 221 x 370 mm

Waga wraz z opakowaniem: 4,564 kg

Waga produktu: 2,032 kg

