

PHILIPS

Máquina de café

Café Gaia

Com jarro térmico

Metal



HD7546/20



Café quente e delicioso, no nosso design emblemático

Jarro térmico para café quente durante mais de 2 horas*

A máquina de café Gaia proporciona um café excelente, no nosso design emblemático. O jarro térmico mantém todo o aroma e temperatura durante mais de 2 horas*.

Sabor e aroma fantásticos

- Jarro térmico com parede dupla em aço inoxidável para manter a temperatura
- Um sabor rico do café graças ao fluxo de água concentrado

Fácil de experimentar

- Bloqueio inteligente no jarro térmico para preservar o aroma
- Sistema antipingos para servir uma chávena de café sempre que desejar
- Compartimento de arrumação do cabo para uma fácil colocação na sua cozinha
- Desactivação automática directa para poupança de energia e segurança
- Indicação do nível da água para enchimento fácil



asimpleswitch.com

Destques

Jarro térmico em aço inoxidável




Este jarro térmico de alta qualidade e inquebrável em aço inoxidável conserva todo o aroma e a temperatura durante mais de 2 horas. Graças ao seu design de parede dupla, o café está, no mínimo, a 65 °C após 2 horas.

Bloqueio inteligente no jarro térmico




O jarro térmico está equipado com um bloqueio inteligente que pode ser usado facilmente. O bloqueio assegura que o aroma e a temperatura são totalmente conservados quando o jarro é retirado da máquina de café.

Sabor rico do café




Graças ao fluxo de água concentrado que é vertido sobre o café comprimido, são extraídos os aromas ideais do café moído.

Sistema antipingos




O sistema antipingos permite-lhe servir uma chávena de café antes de o ciclo de preparação estar concluído.

Compartimento de arrumação do cabo



O cabo excedente pode ser guardado muito facilmente no compartimento do cabo na parte posterior da máquina de café. Isto permite posicionar a máquina de café na sua cozinha de forma organizada.

Desactivação automática directa



Auto-off

Depois de preparar o seu café, a máquina de café desliga-se automaticamente para poupar energia e assegurar a segurança. O jarro térmico assegura que o café se mantém quente.

Indicação do nível da água



Encha o depósito de água de forma fácil e precisa com a indicação do nível da água.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

País de origem

Fabricada na: China

Sustentabilidade

Consumo de energia na preparação: 1000 W

Peso e dimensões

Dimensões do produto (LxPxA): 255 x 221 x 370 mm

Peso do produto: 2,032 kg

Peso incluindo a embalagem: 4,564 kg

Design

Cor: Preto e metalizado

Especificações gerais

Facilidade de utilização e conforto: Indicação do nível da água, Desativação automática, Sistema antipingos

Facilidade de limpeza e manutenção: Suporte para filtro amovível, Peças laváveis à máquina

Bebidas com café: Café de filtro

Adequada para: Café moído em pó

Regulações de temperatura: 1

Especificações técnicas

Capacidade do depósito de água: 1,2 l

Comprimento do cabo de alimentação: 0,88 m

Tempo de preparação de um jarro: 10 min.

Frequência: 50/60 Hz

Voltagem: 220 - 240 V

Capacidade do depósito de água: Até 15 copos

Pressão da bomba: 0 bares

Acessórios

Incluído: Jarro térmico inquebrável

Acabamento

Material do depósito de água: Plástico

Material da estrutura principal: Aço inoxidável e plástico

Assistência

2 anos de garantia

