

PHILIPS

咖啡机

Café Gaia

热水壶

金属



HD7546/20



采用标志性设计，制作美味热咖啡

热水壶可为热咖啡保温长达 2 个小时以上*

Café Gaia 咖啡机采用标志性设计，制作美味的咖啡。热水壶可保持馥郁香气和温度长达 2 小时以上*。

绝佳风味和香味

- 双壁不锈钢热水壶可为咖啡保温
- 集中水流确保浓郁咖啡口感

易于使用

- 热水壶上的功能锁可保持咖啡醇度
- 防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
- 线缆储藏格，便于在厨房中放置咖啡机
- 直接自动关闭功能，确保节能和安全
- 方便注水的水位标记



asimpleswitch.com

产品亮点

不锈钢热水壶



这款优质的抗摔不锈钢热水壶可保持馥郁芳香和温度长达 2 小时以上。得益于双壁设计，咖啡温度在 2 小时后仍可保持 65°C 以上。

热水壶配有功能锁



热水壶配有方便使用的功能锁。功能锁可以保证从咖啡机中取出热水壶时，咖啡的芳香和温度得到保留。

馥郁咖啡口感




水流集中喷淋在咖啡粉上，充分提取咖啡的精华，确保浓郁咖啡口感。

防滴漏功能




凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

线缆储藏格



备用线缆可非常方便地存放在咖啡机背面的储藏格内，确保咖啡机整洁地与厨房融为一体。

直接自动关闭功能



Auto-off

咖啡冲好后，咖啡机会自动关闭，既节能又安全。保温壶可确保咖啡保持温度。

水位标记



利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

规格

原产地

原产地: 中国

可持续发展

冲煮功耗: 1000 瓦

重量和尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 255 x 221 x 370 毫米

产品重量: 2.032 千克

重量 (含包装): 4.564 千克

设计

颜色: 黑色和金属色

普通参数

舒适易用: 水位标记, 自动断电, 防滴漏功能

易于清洁和维护: 可拆卸式过滤网架, 所有部件均可用洗碗机清洗

咖啡饮品: 滴滤咖啡

适用于: 研磨咖啡粉

温度设置: 1

技术规格

水箱容量: 1.2 升

电线长度: 0.88 米

一壶咖啡的冲煮时间: 10 分钟

频率: 50/60 赫兹

电压: 220 - 240 伏

水箱容量: 长达 15 杯

泵压: 0 巴

附件

随附: 抗摔热水壶

表面处理

水箱材料: 塑料

机身材料: 不锈钢 & 塑料

服务

2 年保修



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何做到？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 能效、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。