

# PHILIPS

## 咖啡机

### Café Gaia

热水壶

钛金属色外壳



HD7547/80



## 采用标志性设计，制作美味热咖啡

热水壶可为热咖啡保温长达 2 个小时以上\*

Café Gaia 咖啡机采用卓越的设计，可制作出美味的咖啡。热水壶可保持馥郁香气和温度长达 2 小时以上。钛金属设计打造优质时尚的咖啡机。

#### 绝佳风味和香味

- 双壁不锈钢热水壶可为咖啡保温
- 集中水流确保浓郁咖啡口感

#### 易于使用

- 热水壶上的功能锁可保持咖啡醇度
- 防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
- 线缆储藏格，便于在厨房中放置咖啡机
- 直接自动关闭功能，确保节能和安全
- 方便注水的水位标记

#### 高品质设计

- 钛金色设计

## 产品亮点

### 不锈钢热水壶



这款优质的抗摔不锈钢热水壶可保持馥郁芳香和温度长达 2 小时以上。得益于双壁设计，咖啡温度在 2 小时后仍可保持 65°C 以上。

### 热水壶配有功能锁



热水壶配有方便使用的功能锁。功能锁可以保证从咖啡机中取出热水壶时，咖啡的芳香和温度得到保留。

### 钛金色设计




此咖啡机由钛金色金属制成，外观时尚，品质出色，是真正让人眼前一亮的厨房用具。

### 馥郁咖啡口感



水流集中喷淋在咖啡粉上，充分提取咖啡的精华，确保浓郁咖啡口感。

### 防滴漏功能




凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

### 线缆储藏格



备用线缆可非常方便地存放在咖啡机背面的储藏格内，确保咖啡机整洁地与厨房融为一体。

### 直接自动关闭功能



## Auto-off

咖啡冲好后，咖啡机会自动关闭，既节能又安全。保温壶可确保咖啡保持温度。

### 水位标记



利用水位标记，轻松准确地为水箱注水。

# 规格

## 附件

随附: 抗摔热水壶

## 设计

颜色: 钛金属色外壳

## 表面处理

机身材料: 不锈钢 & 塑料

水箱材料: 塑料

## 原产地

原产地: 中国

## 普通参数

适用于: 研磨咖啡粉

易于清洁和维护: 所有部件均可用洗碗机清洗, 可拆卸式过滤网架

舒适易用: 水位标记, 自动断电, 防滴漏功能

咖啡饮品: 滴滤咖啡

温度设置: 1

## 服务

2 年保修

## 可持续发展

冲煮功耗: 1000 瓦

## 技术规格

水箱容量: 1.2 升

水箱容量: 8-12 杯

电线长度: 0.88 米

频率: 50/60 赫兹

电压: 220-240 伏

一壶咖啡的冲煮时间: 10 分钟

泵压: 0 巴

## 重量和尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 255 x 221 x 370 毫米

重量 (含包装): 4.564 千克

产品重量: 2.032 千克

