

PHILIPS

Macchina per caffè
all'americana

Vetro

Aroma Swirl

Lilla

HD7562/35



Ottimo caffè, sino all'ultima goccia

Tecnologia Aroma Swirl per una miscela ottimale

Caffettiera elegante con Aroma Swirl: un effusore intelligente che fa circolare il caffè diffondendo l'aroma in tutta la caffettiera.

Goditi l'aroma ricco

- Aroma Swirl fa circolare il caffè diffondendo l'aroma in tutta la caffettiera
- La pompa ad alta velocità garantisce un aroma ottimale
- Brocca salva-aroma per preservare il sapore in modo ottimale

Prova la semplicità

- Sistema antigoccia, per interrompere l'erogazione in qualsiasi momento
- Anello di gomma protettiva per evitare che la brocca si rompa
- La spia indica che la caffettiera è accesa
- Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida
- Il serbatoio d'acqua trasparente indica il livello di acqua nel serbatoio
- Filtro rimovibile facile da riempire e pulire
- Custodia per riporre con facilità il cavo in eccesso

In evidenza

Aroma Swirl

Effusore intelligente che fa circolare il caffè, diffondendo l'aroma in tutta la caffettiera

Preparazione rapida

La pompa ad alta velocità garantisce un aroma ottimale.

Sistema antigoccia

Sistema antigocciolamento, per interrompere la preparazione in qualsiasi momento.

Anello di gomma protettiva

Anello di gomma protettiva per evitare che la brocca si rompa.

Interruttore di accensione luminoso

La spia indica che la caffettiera è accesa.

Brocca salva-aroma

Brocca salva-aroma per preservare il sapore in modo ottimale.

Indicazione del livello dell'acqua

Il serbatoio d'acqua trasparente indica il livello di acqua nel serbatoio.

Filtro mobile rimovibile

Filtro rimovibile facile da riempire e pulire.

Custodia cavo

Custodia per riporre con facilità il cavo in eccesso.

Specifiche

Caratteristiche del design

Peso apparecchio: 1,6 Kg

Materiali: Polipropilene/bicchieri in vetro

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.):

223x256x358 mm

Colori: Lilla

Peso (contenzione inclusa): 2,1 Kg

Caratteristiche generali

Custodia cavo

Piedini antiscivolo

Serbatoio d'acqua trasparente

Interruttore di accensione luminoso

Filtro mobile rimovibile

Sistema antigocciolamento

Parti a prova di lavastoviglie

Brocca salva-aroma

Accessori

Brocca salva-aroma

Specifiche tecniche

Alimentazione: 1000 W

Tensione: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 0,85 m

Capacità: 1,2/10-15 Litri / tazze

Tempo di preparazione: < 10 minuti

