

PHILIPS

Cafetière


Viva Collection

Avec verseuse en verre

Aroma Swirl

Noir et métal

HD7564/20



Un café savoureux jusqu'à la dernière goutte

Aroma Swirl répartit le café pour un mélange optimal

Cette élégante cafetière Philips vous permet de déguster un café filtre aromatique, grâce à Aroma Swirl. Un embout fait circuler votre café filtre dans la verseuse, pour une répartition homogène des arômes.

Goût et arôme exceptionnels

- Aroma Swirl, pour un arôme optimal
- La verseuse Aroma préserve tous les arômes de votre café

Facile d'utilisation

- 1 000 W
- Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile
- Indicateur du niveau d'eau
- Porte-filtre amovible
- Système anti-gouttes pour interrompre la préparation du café à tout moment
- Bouton marche/arrêt avec LED
- Rangement du câble
- Le collier antichoc empêche la verseuse de se casser

Design compact

- Capacité de 1,2 l pour 10-15 tasses

Points forts

Aroma Swirl




Aroma Swirl est la buse pratique placée dans la verseuse de cette machine à café Philips. Aroma Swirl mélange parfaitement le café dans la verseuse afin d'obtenir un arôme optimal et homogène.

1 000 W



La pompe de votre machine à café Philips permet de préparer rapidement votre café.

Éléments compatibles lave-vaisselle



Tous les accessoires de cette cafetière Philips sont compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile et pratique.

Indicateur du niveau d'eau




L'indicateur du niveau d'eau de la machine à café permet de remplir facilement le réservoir d'eau.

Porte-filtre amovible



Le porte-filtre de la machine à café est amovible, ce qui facilite son remplissage et son nettoyage.

Système anti-gouttes



Système anti-gouttes stoppant la préparation du café dès que vous souhaitez vous verser une tasse de café.

Caractéristiques

Design

Couleur: Acier inoxydable et noir

Un excellent café filtre en toute simplicité

Indicateur du niveau d'eau

Porte-filtre amovible

Éléments compatibles lave-vaisselle

Système anti-gouttes

Témoin lumineux marche/arrêt

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x P x H):

256 x 223 x 358 millimètre

Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l

Poids de l'emballage: 2,2 kg

Capacité max. en nombre de tasses: 10 à 15 tasses

Poids du produit: 1,7 kg

Design

Couleur(s): Noir métallisé

Spécificités techniques

Type de verseuse: Verseuse Aroma en verre

Range-cordon

Types de café compatibles: Café moulu

Pays d'origine: Fabriqué en Pologne, Conçu aux Pays-Bas

Alimentation: 1 000 W

Longueur du cordon: 85 cm

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Temps de préparation: < 10 minute(s)

