

PHILIPS

Macchina per caffè

Café Gaia

Con caraffa in vetro

Nero e metallo

HD7564/20



Un caffè caldo e delizioso, in un design elegante Aroma twister per un gusto eccezionale in ogni tazza

La macchina Café Gaia offre una qualità eccellente, nel caffè e nel design. Aroma twister fa circolare il caffè nella caraffa per un gusto eccezionale in ogni tazza.

Gusto e aroma eccellenti


- Aroma twister fa circolare il caffè per un gusto eccezionale
- Un caffè dall'aroma ricco grazie al flusso d'acqua concentrato

Facilità d'uso

- Indicazione del livello dell'acqua per un riempimento semplice
- Portafiltro mobile per semplificare il riempimento del caffè
- Vano per l'alloggiamento dei cavi per un facile posizionamento nella tua cucina
- Sistema antigoccia, per versare una tazza di caffè quando lo desideri
- Componenti lavabili in lavastoviglie per una pulizia più rapida

In evidenza

Aroma twister



Questo ugello intelligente all'interno della caraffa fa circolare il caffè in modo uniforme attraverso la caraffa per garantirti un aroma eccezionale e uniforme, dalla prima all'ultima tazza.

Caffè dall'aroma ricco




Grazie al flusso d'acqua concentrato che viene versato sul letto del caffè, è possibile estrarre un aroma ottimale dal caffè macinato.

Sistema antigoccia



Il sistema antigoccia ti consente di versare una tazza di caffè prima che l'intero ciclo di erogazione sia terminato.

Portafiltro mobile



Il portafiltro si apre con uno spostamento laterale, caratteristica che semplifica il riempimento del caffè. Il portafiltro è anche rimovibile, per una facile pulizia.

Vano per l'alloggiamento dei cavi




Il cavo in eccesso può essere riposto facilmente nel vano per il cavo sul retro della macchina per caffè. In questo modo la macchina per caffè può essere posizionata facilmente nella tua cucina.

Indicazione del livello dell'acqua



Riempi il serbatoio dell'acqua in modo facile e preciso con l'indicazione del livello dell'acqua.

Componenti lavabili in lavastoviglie



La caraffa e il portafiltro possono essere facilmente lavati in lavastoviglie.

Specifiche

Accessori

In dotazione: Bicchiere di vetro

Design

Colore: Nero e metallo

Rifiniture

Materiale del corpo principale: Acciaio inossidabile e plastica

Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica

Paese di origine

Fabbricato in: Polonia

Caratteristiche generali

Adatto per: Polvere di caffè macinato

Pulizia e manutenzione semplificate:

Componenti lavabili in lavastoviglie, Portafiltro rimovibile

Comfort e facilità di utilizzo: Indicazione del livello dell'acqua, Sistema antigoccia

Bevande a base di caffè: Caffè all'americana

Servizio

Garanzia di 2 anni

Sostenibilità

Consumo energetico erogazione: 1000 W

Specifiche tecniche

Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,2 L

Capacità del serbatoio dell'acqua: Fino a 15 Tazze

Lunghezza cavo: 0,85 m

Frequenza: 50-60 Hz

Voltaggio: 220 - 240 V

Caldaie per l'acqua: 0

Tempo di preparazione per una caraffa: 10 min

Peso e dimensioni

Dimensioni del prodotto (L x P x A): 230 x 215 x 335 mm

Peso incluso imballaggio: 4 Kg

Peso del prodotto: 1,7 Kg

