

PHILIPS

Cafetière

Café Gaia

Avec verseuse en verre

Noire

HD7565/20



Un café chaud et délicieux, dans notre design emblématique

Mélangeur d'arômes, pour des cafés au goût toujours optimal

Café et design d'excellente qualité avec la cafetière Café Gaia. Le mélangeur d'arômes mélange le café dans la verseuse pour donner à chaque tasse de café un goût optimal.

Goût et arômes exceptionnels


- Le mélangeur d'arômes mélange le café pour un goût optimal
- De riches arômes de café grâce à un débit d'eau concentré

Facile d'utilisation

- Système stop-gouttes pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez
- Compartiment range-cordon pour une intégration facile dans votre cuisine
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes pour plus de sécurité et d'économies d'énergie
- Porte-filtre pivotant facilitant le remplissage de café
- Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile
- Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

Points forts


Arrêt automatique (30 min)



Auto-off


Conformément à la réglementation européenne, applicable à toutes les cafetières dans l'Union européenne, la cafetière s'éteint automatiquement pour plus de sécurité et d'économie d'énergie 30 minutes après la préparation du café. Pour un café chaud plus longtemps, Philips propose des cafetières équipées d'une verseuse isotherme.

Mélangeur d'arômes




La buse intelligente à l'intérieur de la verseuse mélange parfaitement le café afin d'obtenir un arôme optimal et homogène, de la première à la dernière tasse.

De riches arômes de café




Le débit d'eau concentré s'écoulant sur la couche de café permet d'en extraire des saveurs optimales.

Système stop-gouttes



Le système stop-gouttes vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

Porte-filtre pivotant




Le porte-filtre s'ouvre en pivotant sur le côté, ce qui facilite le remplissage du café. Il est également amovible, pour un nettoyage facile.

Compartiment range-cordon



Le câble de recharge se range très facilement dans le compartiment range-cordon à l'arrière de la cafetière. Il permet de l'installer de façon pratique dans votre cuisine.

Éléments compatibles lave-vaisselle



La verseuse et le porte-filtre sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle.

Indicateur du niveau d'eau



Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.

Caractéristiques

Finition

Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Entretien

Deux ans de garantie

Accessoires

Inclus: Verseuse en verre

Design

Couleur: Noire, Noir et métal

Pays d'origine

Fabriqué en: Pologne

Caractéristiques générales

Idéal pour: Café moulu

Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments compatibles lave-vaisselle, Porte-filtre amovible

Confort et facilité d'utilisation: Arrêt automatique, Indicateur du niveau d'eau, Système stop-gouttes

Boissons à base de café: Café filtre

Fonctions spéciales: Mélangeur d'arômes

Développement durable

Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 000 W

Spécificités techniques

Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l

Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 15 tasses

Longueur du cordon: 0,85 m

Fréquence: 50 - 60 Hz

Tension: 220 - 240 volt

Temps de préparation pour une verseuse: 10 min

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

230 x 215 x 335 millimètre

Poids, emballage compris: 3,7 kg

Poids du produit: 1,6 kg

