

# PHILIPS

## Macchina per caffè all'americana

In vetro

Aroma Swirl con spegnimento  
automatico

Black

HD7565/20



## Ottimo caffè, sino all'ultima goccia

### Tecnologia Aroma Swirl per una miscela ottimale

Questa elegante macchina per caffè consente di gustare un aroma ricco grazie alla funzione Aroma Swirl: un diffusore intelligente che fa circolare il caffè diffondendo l'aroma in tutta la caraffa

#### Goditi l'aroma ricco

- Aroma Swirl fa circolare il caffè diffondendo l'aroma in tutta la caffettiera
- La pompa ad alta velocità garantisce un aroma ottimale
- Brocca salva-aroma per preservare il sapore in modo ottimale

#### Prova la semplicità

- L'apparecchio si spegne automaticamente dopo la preparazione
- Sistema antigoccia, per interrompere l'erogazione in qualsiasi momento
- Interruttore di accensione luminoso
- Il serbatoio d'acqua translucido indica il livello di acqua nel serbatoio
- Componenti lavabili in lavastoviglie
- Filtro mobile rimovibile
- Custodia per riporre con facilità il cavo in eccesso

## In evidenza

### Aroma Swirl

Effusore intelligente che fa circolare il caffè, diffondendo l'aroma in tutta la caffettiera

### Spegnimento automatico

L'apparecchio si spegne automaticamente dopo la preparazione.

### Preparazione rapida

La pompa ad alta velocità garantisce un aroma ottimale.

### Sistema antigoccia

Sistema antigoccia, per interrompere l'erogazione in qualsiasi momento

### Interruttore di accensione luminoso

La spia indica che la caffettiera è accesa.

### Brocca salva-aroma

Brocca salva-aroma per preservare il sapore in modo ottimale.

### Indicazione del livello dell'acqua

Il serbatoio d'acqua trasparente indica il livello di acqua nel serbatoio.

### Filtro mobile rimovibile

Filtro rimovibile facile da riempire e pulire.

### Custodia cavo

Custodia per riporre con facilità il cavo in eccesso.

## Specifiche

### Caratteristiche del design

Peso apparecchio: 1,6 Kg

Materiali: Polipropilene/bicchieri in vetro

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.):

223x256x358 mm

Colori: Black

Peso (contenzione inclusa): 2,1 Kg

### Caratteristiche generali

Custodia cavo

Piedini antiscivolo

Serbatoio d'acqua trasparente

Interruttore di accensione luminoso

Filtro mobile rimovibile

Sistema antigocciolamento

Parti a prova di lavastoviglie

Brocca salva-aroma

### Accessori

Brocca salva-aroma

### Specifiche tecniche

Assorbimento: 1000 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 0,85 m

Capacità: 1,2/10-15 Litri / tazze

Tempo di preparazione: < 10 minuti

