

PHILIPS

Macchina per caffè all'americana

In vetro

Aroma Swirl con spegnimento automatico

metallo nero

HD7566/20



Ottimo caffè, sino all'ultima goccia

Tecnologia Aroma Swirl per una miscela ottimale

Questa elegante macchina per caffè in metallo consente di gustare un aroma ricco grazie alla funzione Aroma Swirl: un diffusore intelligente che fa circolare il caffè diffondendo l'aroma in tutta la caraffa

Goditi l'aroma ricco

- Aroma Swirl fa circolare il caffè diffondendo l'aroma in tutta la caffettiera
- La pompa ad alta velocità garantisce un aroma ottimale
- Brocca salva-aroma per preservare il sapore in modo ottimale

Prova la semplicità

- L'apparecchio si spegne automaticamente dopo la preparazione
- Sistema antigoccia, per interrompere l'erogazione in qualsiasi momento
- Interruttore di accensione luminoso
- Componenti lavabili in lavastoviglie
- Il serbatoio d'acqua trasparente indica il livello di acqua nel serbatoio
- Filtro mobile rimovibile
- Custodia per riporre con facilità il cavo in eccesso

In evidenza

Aroma Swirl

Effusore intelligente che fa circolare il caffè, diffondendo l'aroma in tutta la caffettiera

Spegnimento automatico

L'apparecchio si spegne automaticamente dopo la preparazione.

Preparazione rapida

La pompa ad alta velocità garantisce un aroma ottimale.

Sistema antigoccia

Sistema antigoccia, per interrompere l'erogazione in qualsiasi momento

Interruttore di accensione luminoso

La spia indica che la caffettiera è accesa.

Brocca salva-aroma

Brocca salva-aroma per preservare il sapore in modo ottimale.

Indicazione del livello dell'acqua

Il serbatoio d'acqua trasparente indica il livello di acqua nel serbatoio.

Filtro mobile rimovibile

Filtro rimovibile facile da riempire e pulire.

Custodia cavo

Custodia per riporre con facilità il cavo in eccesso.

Specifiche

Caratteristiche del design

Peso apparecchio: 1,7 Kg

Materiali: PP/acciaio inossidabile/brocca in vetro

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.):

223x256x358 mm

Colori: Nero/metallo

Peso (contenzione inclusa): 2,3 Kg

Caratteristiche generali

Custodia cavo

Piedini antiscivolo

Serbatoio d'acqua trasparente

Interruttore di accensione luminoso

Filtro mobile rimovibile

Sistema antisgocciamento

Parti a prova di lavastoviglie

Brocca salva-aroma

Accessori

Brocca salva-aroma

Specifiche tecniche

Assorbimento: 1000 W

Voltaggio: 220-240 V

Frequenza: 50/60 Hz

Lunghezza cavo: 0,85 m

Capacità: 1,2/10-15 Litri / tazze

Tempo di preparazione: < 10 minuti

