

# PHILIPS

## Cafetera

### Viva

Con jarra de vidrio

Espiral Aroma y temporizador

Negro



HD7567/20



## Exquisito café hasta la última gota

La espiral de aroma hace circular el café para lograr una mezcla perfecta

Esta elegante cafetera de Philips le permite disfrutar un excelente aroma de café de filtro gracias a la espiral Aroma: un avanzado mecanismo incorporado en la cafetera que remueve el café de filtro para conseguir una óptima distribución del aroma por toda la jarra del café.

### Increíble sabor y aroma

- Espiral de aroma para disfrutar del mejor aroma
- La jarra Aroma conserva el sabor del café

### Diseñado pensando en ti

- Despierte con el aroma del café, gracias a su temporizador

### Fácil de usar

- 1000 watts
- Apagado automático directo
- Base protectora para evitar la rotura de la jarra
- Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza fácil
- Indicador de nivel de agua
- Portafiltro desmontable
- Sistema antigoteo para interrumpir el proceso de preparación de café cuando lo desee
- Almacenamiento de cables
- Interruptor eléctrico LED

## Destacados

### Espiral de aroma



La espiral de aroma es una boquilla incorporada en la jarra de esta cafetera de Philips. La espiral de aroma mezcla el café que entra de manera uniforme con el café al interior de la jarra para obtener un aroma consistente y perfecto.

### Temporizador programable



La cafetera Philips tiene un temporizador integrado. Simplemente prepare su cafetera, configure el temporizador y despierte con el aroma del café recién hecho.

### 1000 watts



La bomba de la cafetera de Philips prepara el café rápidamente.

### Base protectora



La base protectora en torno de la jarra aroma de Philips agrega una capa protectora al vidrio y mejora su estabilidad.

### Apagado automático directo

Una vez que prepare su café, la cafetera Philips se apaga de manera automática y contribuye en el ahorro de energía.

### Indicador de nivel de agua



El indicador de nivel de agua de la cafetera permite llenar fácilmente el depósito de agua.

## Especificaciones

### Especificaciones de diseño

Peso del artefacto: 1,6 kg  
Dimensiones (largo x ancho x altura): 223 x 256 x 358 mm  
Materiales: Polipropileno / Jarra de cristal  
Colores: Negro  
Peso con empaque incluido: 2,1 kg

### Especificaciones generales

Almacenamiento del cable  
Soportes antideslizantes  
Depósito de agua transparente  
Interruptor eléctrico iluminado  
Portafiltro desmontable  
Antigoteo  
Piezas aptas para lavavajillas  
Recipiente Aroma

### Accesorios

Recipiente Aroma

### Especificaciones técnicas

Potencia: 1000 W  
Voltaje: 220-240 V  
Frecuencia: 50/60 Hz  
Longitud del cable: 0,85 m  
Capacidad: 1,2/10 - 15 Litros/taza  
Tiempo de preparación: < 10 minuto(s)

