

PHILIPS

Ekspres do kawy

Intense

Ze szklanym dzbankiem

Z przełącznikiem intensywności

Czarny

HD7685/90



Rezultat dokładnie taki, jakiego oczekujesz

Łagodna lub intensywna kawa dzięki przełącznikowi intensywności

Opatentowany przełącznik intensywności pozwala ustawić sposób przepływu wody przez kawę: ustawienie szerokiego przepływu daje delikatny, łagodny smak, a ustawienie wąskiego przepływu zapewnia mocny, intensywny smak.

Wspaniały smak i aromat


- Tłoczek aroma twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku
- Przełącznik intensywności umożliwia parzenie kawy o różnej intensywności, od łagodnej po mocną
- Wskaźnik świeżości

Łatwa obsługa

- Blokada kapania pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Odłączany zbiornik wody umożliwiający łatwe napełnianie
- Ustawienie usuwania kamienia zapewnia optymalne usunięcie kamienia
- Regulowany czas utrzymywania ciepła — od 30 minut do 2 godzin
- Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w zmywarce
- Funkcja automatycznego wyłączenia po 30 min zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać energię

Zalety

Tłoczek aroma twister




Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku równomiernie miesza spływającą kawę, aby zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od pierwszej do ostatniej filiżanki.

Przełącznik intensywności




Opatentowany przełącznik intensywności pozwala ustawić sposób przepływu wody przez kawę: ustawienie szerokiego przepływu daje delikatny, łagodny smak, a ustawienie wąskiego przepływu zapewnia mocny, intensywny smak.

Blokada kapania




Blokada kapania umożliwia nalanie kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

Wskaźnik świeżości



Wskaźnik świeżości informuje, kiedy kawa nie ma już swojej optymalnej świeżości i aromatu.

Regulowany czas funkcji utrzymywania ciepła



Dostosuj smak kawy, wybierając między dziewięcioma sposobami mielenia. Możesz wybrać drobne mielenie w celu uzyskania mocniejszego smaku kawy lub grube mielenie, aby uzyskać delikatny smak kawy przelewowej.

Odlączany zbiornik wody




Zbiornik wody jest odłączany, co ułatwia jego napełnianie i czyszczenie.

Ustawienie usuwanie kamienia




Specjalne ustawienie usuwanie kamienia zapewnia optymalne odkamienianie ekspresu. Jest to ważne, aby zachować wspaniały smak kawy.

Możliwość mycia części w zmywarce



Dzbanek i uchwyt filtra można łatwo umyć w zmywarce.

Automatyczne wyłączenie (30 min)



Auto-off

Ekspres automatycznie wyłącza się 30 minut po zaparzeniu kawy w celu oszczędzenia energii i zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to zgodne z przepisami Unii Europejskiej i dotyczy wszystkich ekspresów do kawy na obszarze Unii Europejskiej. Jeśli kawa ma pozostać gorąca przez dłuższy czas, należy skorzystać z dostępnego w ofercie firmy Philips ekspresu do kawy z dzbankiem termicznym.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Miejsce produkcji: Chiny

Zrównoważony rozwój

Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W

Waga i wymiary

Wymiary produktu (S x G x W):

228 x 387 x 410 mm

Waga produktu: 1,89 kg

Wymiary opakowania (S x G x W):

290 x 410 x 488 mm

Waga wraz z opakowaniem: 2,49 kg

Serwis

2 lata gwarancji

Wykończenie

Materiał zbiornika wody: Plastik

Materiał korpusu: Plastik

Wzornictwo

Kolor: Czarny

Informacje ogólne

Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Przeznaczone dla modeli: Kawa mielona

Personalizacja poszczególnych napojów:

Regulacja mocy kawy

Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowany

zbiornik wody, Wskaźnik poziomu wody,

Automatyczne wyłączenie, Blokada kapania,

Przezroczysty zbiornik wody

Łatwe czyszczenie i konserwacja: Wskaźnik

usuwania kamienia, Zdejmowany uchwyt filtra,

Możliwość mycia części w zmywarce

Funkcje specjalne: Przetłacznik intensywności

Akcesoria

W zestawie: Szklany dzbanek

Dane techniczne

Pojemność zbiornika wody: Do 15 filiż.

Czas parzenia (dzbanek): 10 min

Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

Długość przewodu: 0,88 m

Napięcie: 220–240 V

Częstotliwość: 50/60 Hz

