

# PHILIPS

## 咖啡机

### Intense

玻璃壶

带浓度开关

黑色

HD7685/90



## 个性之选，如您所愿

### 使用浓度开关冲煮香浓咖啡

使用我们浓度开关，您可以设置水流经咖啡过滤层的方式：水流分散设置可获得丝滑温和口感，而水流集中设置则可带来醇厚口感。

#### 绝佳风味和香味


- 醇香搅动器让咖啡循环流动，创造醇香口感
- 方便调节各种咖啡浓度的浓度开关
- 新鲜度指示灯

#### 易于使用

- 防滴漏功能方便您随时冲一杯美味的咖啡
- 分离式水箱便于注水
- 除垢设置可帮您实现理想的除垢效果
- 保温时间可随心调整（从 10 分钟到 2 小时）
- 部件可用洗碗机轻松清洗
- 30 分钟后自动关闭，确保节能和安全

# 产品亮点

## 醇香搅动器




这一智能喷管位于冲煮壶内，可让流入的咖啡在冲煮壶内均匀地循环流动，使得从第一杯到最后一杯咖啡始终保持如一的醇香。

## 浓度开关



使用我们浓度开关，您可以设置水流经咖啡过滤层的方式：水流分散设置可获得丝滑温和口感，而水流集中设置则可带来醇厚口感。

## 防滴漏功能



凭借防滴漏功能，您可以随时中断冲煮过程，冲一杯适合您口味的咖啡。

## 新鲜度指示灯



当您的咖啡不再具有醇香度和新鲜度时，新鲜度指示灯会发出提示。

## 保温时间可随心调整



选择您希望咖啡在冲煮后保温的时间。自动关闭时间的调节范围为 10 分钟至 2 小时。

## 分离式水箱




水箱易于拆卸，方便加水或清洁。

## 除垢设置




专门的除垢设置可确保您在为咖啡机除垢时获得效果。这对保持咖啡的芳香口感很重要。

## 所有部件均可用洗碗机清洗



玻璃壶和过滤网架可使用洗碗机轻松清洗。

## 自动关闭 (30 分钟)



## Auto-off

咖啡冲煮 30 分钟后，咖啡机会自动关闭，既节能又安全。这符合欧盟规定，适用于欧盟的所有咖啡机。如果您希望您的咖啡保温时间更长，飞利浦提供的咖啡机带热水壶。

# 规格

## 原产地

原产地: 中国

## 可持续发展

冲煮功耗: 1000 瓦

## 重量和尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 228 x 387 x 410 毫米

产品重量: 1.89 千克

包装尺寸 (宽x厚x高): 290 x 410 x 488 毫米

重量 (含包装): 2.49 千克

## 服务

2 年保修

## 表面处理

水箱材料: 塑料

机身材料: 塑料

## 设计

颜色: 黑色

## 普通参数

咖啡饮品: 滴滤咖啡

适用于: 研磨咖啡粉

自定义每杯饮料: 可调节的咖啡浓度

舒适易用: 可分离式水箱, 水位标记, 自动关熄功能,

防滴漏功能, 半透明水箱

易于清洁和维护: 除垢指示灯, 可拆卸式过滤网架,

所有部件均可用洗碗机清洗

特殊功能: 浓度开关

## 附件

随附: 玻璃壶

## 技术规格

水箱容量: 长达 15 杯

一壶咖啡的冲煮时间: 10 分钟

水箱容量: 1.2 升

电线长度: 0.88 米

电压: 220 - 240 伏

频率: 50/60 赫兹

