

Philips  
Cafeteira



HD7686/30



MyAroma Control



Reservatório de água removível



Corta-pingos



Desligamento automático

## Faça do seu jeito

My Aroma Control para o café do seu jeito

Sofisticada cafeteira feita com materiais modernos de alta qualidade para pessoas que prezam a qualidade, tanto no aroma do café quanto no design. O exclusivo sistema de preparação personalizado garante que seu café será passado do seu jeito.

### Aroma encorpado do jeito que você gosta

- MyAroma Control para o café do seu jeito
- Bomba de alta velocidade garante um aroma encorpado

### Da maneira mais fácil

- Reservatório de água removível para fácil enchimento de água
- Corta os pingos para interromper o preparo sempre que você quiser
- Desliga automaticamente após 2 horas para sua total tranquilidade
- Lembra que é necessário descalcificar a cafeteira

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Especificações gerais

- Jarra que preserva o aroma
- Peças próprias para lava-louças
- Filtro articulado removível
- Armazenamento do cabo

### Especificações técnicas

- **Potência:** 1400 W
- **Voltagem:** 220-240 V
- **Frequência:** 50/60 Hz
- **Comprimento do cabo:** 0,88 m
- **Capacidade:** 1,2 L/ 1-15 ml
- **Tempo de preparo:** < 10 minuto(s)

### Especificações do design

- **Materiais:** Recipiente, tampa, alça, jarra de vidro
- **Dimensões (C x L x A):** 196 x 382 x 395 mm
- **Peso do aparelho:** 2,0 kg
- **Cor:** HD 7686/30 Branco/aço inoxidável/detalhes vermelhos
- **Peso (incluindo a embalagem):** 2,7 kg

### Acessórios

- Jarra



Data de emissão  
2009-02-09

Versão: 3.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)