

PHILIPS

Kaffeemaschine

Grind & Brew

Mit Glaskanne

Integrierte Kaffeemühle

Edelstahl



HD7740/00



Leckerer Kaffee beginnt bei frisch gemahlene Bohnen

Einfache Zubereitung dank integrierter Kaffeemühle

Diese moderne Philips Kaffeemaschine in Metalloptik mahlt die Kaffeebohnen frisch für Kaffee in Premium-Qualität. Sie können die Stärke und den Mahlgrad des Kaffees ganz nach Belieben einstellen.

Wunderbarer Geschmack und leckeres Aroma

- Integriertes Mahlwerk für frisch gemahlene Kaffee

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Einstellung zum Auswählen der gewünschten Kaffeestärke
- Wahlschalter für den Mahlgrad ganz nach Ihrer Vorliebe
- Deaktivierungsfunktion für Mahlwerk zur Verwendung von Kaffeepulver

Einfache Handhabung

- Permanentfilter für mehr Komfort

Modernes Design

- Intuitives LCD-Display für eine einfache Bedienung


Besonderheiten

Wahlschalter für Mahlgrad




Personalisieren Sie den Kaffeegeschmack durch die Auswahl zwischen 3 Mahlstufen. Wählen Sie einen feinen Mahlgrad für einen stärkeren Geschmack oder einen groben Mahlgrad für milden, sanften Filterkaffee.

Kaffeepulver brühen



Sie können auch gemahlene Kaffeebohnen statt Kaffeebohnen verwenden. Die Deaktivierungsfunktion für das Mahlwerk deaktiviert die Mühle, und Sie können einfach gemahlene Kaffeebohnen in den Filter füllen.

Integrierte Kaffeemühle



Um den köstlichen Geschmack von frisch gemahlene Kaffeebohnen zu genießen, werden die Kaffeebohnen vor der Zubereitung frisch gemahlen. Diese Kaffeemaschine hat ein konisches Mahlwerk, das die optimale Mahlstärke garantiert und somit für den besten Geschmack sorgt.

Permanentfilter



Diese Kaffeemaschine verfügt über einen Permanentfilter. Deshalb brauchen Sie auch keine Papierkaffeefilter zu kaufen. Dieser Permanentfilter kann ganz einfach in der Spülmaschine gereinigt werden.

Daten

Design

Farbe: Edelstahl

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (L x T x H):

220 x 323 x 420 mm

Fassungsvermögen des Wasserbehälters:

1,2 L

Verpackungsgewicht: 6,6 kg

Produktgewicht: 5,165 kg

Allgemeine Spezifikationen

Kabelaufwicklung

Beleuchteter Ein-/Ausschalter

Tropf-Stopp

Spülmaschinenfester, ausschwenkbarer Filter und Kaffeekanne

Technische Daten

Kaffeekannentyp: Aromakanne aus Glas

Leistung: 1000 W

Kabellänge: 85 cm

Spannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Brühdauer: <10 Minute(n)

Designspezifikationen

Farbe(n): Edelstahl

