

PHILIPS

咖啡机

Grind & Brew

玻璃壶

集成式咖啡研磨机

不锈钢



HD7740/00



美味咖啡源于新鲜的研磨咖啡豆

借助一体式咖啡豆研磨机，咖啡随时冲泡

这款现代化的飞利浦金属咖啡机可以研磨新鲜的咖啡豆，为您冲煮上等品质的咖啡。您可以根据喜好，调节咖啡的浓度和咖啡粉的粗度

绝佳风味和香味

- 集成式研磨机，享受新鲜的研磨咖啡

量身定制

- 浓度选择功能便于调节咖啡的浓度
- 研磨选择器旋钮方便您选择最爱的口味
- 研磨关闭功能，可以使用一般的研磨咖啡

易于使用


- 持久水洗咖啡过滤网，使用更方便

现代设计

- 背光液晶显示屏


产品亮点

研磨选择器




研磨选择器旋钮让您可以在 3 种研磨选项中，选择您喜爱的研磨方式，使您享受到最合意的新鲜研磨咖啡。您可以选择细研磨模式来制作较浓郁的咖啡，也可以选择粗研磨模式来制作较清淡、柔滑的咖啡。

研磨关闭功能



研磨关闭按钮可禁用研磨机，让您使用一般的研磨咖啡。

一体式研磨机



圆锥式研磨机可以研磨新鲜的咖啡豆，在冲煮前调制所需的杯数。

持久咖啡过滤网



持久水洗咖啡过滤网令冲煮过程和清洁飞利浦咖啡机更方便。

规格

设计

颜色: 不锈钢

重量和尺寸

产品尺寸 (宽 x 高 x 厚): 220 x 323 x 420 毫米

水箱容量: 1.2 升

包装重量: 6.6 千克

产品重量: 5.165 千克

普通参数

电源线存储装置

带指示灯的电源开关

防滴漏系统

可在洗碗机中清洗的旋转过滤网和热水壶

技术规格

咖啡壶类型: 亚罗曼式玻璃壶

功率: 1000 瓦

电线长度: 85 厘米

电压: 230 伏

频率: 50 赫兹

冲泡时间: <10 分钟

设计规格

颜色: 不锈钢

