

# PHILIPS

Ekspres do kawy

Grind & Brew

Wbudowany młynek do kawy

Ze szklanym dzbankiem

Czarny, metalowy



HD7761/00



## Doskonała kawa zaczyna się od świeżo zmielonych ziaren

Proste przygotowanie dzięki wbudowanemu młynkowi

Ten niezwykle kompaktowy ekspres Grind & Brew z młynkiem cechuje się nowoczesnym wzornictwem i jest wyposażony w wyjątkowe pokrętko regulacji parzenia, które umożliwi prosty wybór ustawień, tak aby móc cieszyć się smakiem pysznej kawy.

### Wspaniały smak i aromat

- Tłoczek Aroma Twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku
- Wbudowany młynek zapewnia świeżo zmieloną kawę

### Produkt zaprojektowany dla Ciebie


- Funkcja regulacji mocy kawy umożliwia ustawienie odpowiedniej intensywności kawy
- Pokrętko regulacji grubości mielenia ziaren pozwala ustawić optymalny smak kawy
- Odpowiedni również do kawy mielonej
- Pokrętko regulacji parzenia umożliwia łatwy wybór ustawień kawy

### Łatwa obsługa

- Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
- Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie
- Ruchomy uchwyt filtra umożliwia łatwe uzupełnianie kawy
- Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy — od 10 minut do 2 godzin


# Zalety

## Tłoczek Aroma Twister




Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku równomiernie miesza spływającą kawę, aby zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od pierwszej do ostatniej filiżanki.

## Wbudowany młynek do kawy



Aby uzyskać wspaniały smak świeżo zmielonej kawy, ziarna są mielone przed parzeniem. Ekspres jest wyposażony w młynek z żarnami stożkowymi, który zapewnia optymalny stopień zmielenia i najlepszy smak.


## Pokrętło regulacji grubości mielenia ziaren



Dostosuj smak kawy, wybierając między dziewięcioma ustawieniami grubości mielenia ziaren. Możesz wybrać drobne mielenie w celu


uzyskania mocniejszego smaku kawy lub grube mielenie, aby uzyskać delikatny smak kawy przelewowej.

## Funkcja kawy mielonej



Zamiast ziaren możesz użyć również kawy mielonej. Funkcja wyłączenia młynka umożliwia napełnienie filtra mieloną kawą.

## Możliwość wybrania mocy kawy




Można dostosować intensywność kawy i wybrać przygotowanie naparu o małej, średniej lub dużej mocy.

## Blokada kapania




Funkcja drip stop umożliwia nalanie kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

## Ruchomy uchwyt filtra



Uchwyt filtra można otworzyć poprzez przesunięcie go w bok, co ułatwia uzupełnianie kawy. Ponadto jest on odłączany, co zapewnia łatwość czyszczenia.

## Łatwe wybieranie ustawień



Dzięki wygodnemu pokrętle regulacji parzenia można z łatwością wybrać i dostosować preferowane ustawienia kawy, np. liczbę filiżanek i moc kawy.

## Wskaźnik poziomu wody



Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i precyzyjne napełnienie zbiornika wody.

# Dane techniczne

**Akcesoria**

W zestawie: Szklany dzbanek

**Zrównoważony rozwój**

Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W

**Serwis**

2 lata gwarancji

**Waga i wymiary**

Wymiary produktu (S x G x W):

212 x 277 x 440 mm

Waga wraz z opakowaniem: 6,2 kg

Waga produktu: 4,6 kg

**Wykończenie**

Kolor: Czarny, metalowy

**Dane techniczne**

Bojlery wody: 0

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 220–240 V V

Czas parzenia (dzbanek): 10 min

Pojemność zbiornika wody: 8–12 filiż.

Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

Temperatura kawy: 80–85 stopni

Długość przewodu: 0,85 m

Ciśnienie pompki: Brak pompki bar

**Kraj pochodzenia**

Miejsce produkcji: Chiny

**Wykończenie**

Materiał zbiornika wody: Plastik

Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik

**Informacje ogólne**

Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Przeznaczone dla modeli: Kawa ziarnista, kawa mielona

Personalizacja poszczególnych napojów:

Regulacja mocy kawy

Łatwe czyszczenie i konserwacja: Możliwość mycia części w zmywarce, Zdejmowany uchwyt filtra

Łatwość i komfort użytkowania: Automatyczne wyłączenie, Wyświetlacz, Blokada kapania,

Wskaźnik poziomu wody

Ustawienia młynka: 3

Typ wyświetlacza: LCD

