

PHILIPS

Cafetière

Grind & Brew

Avec verseuse en verre

Broyeur intégré

Noir et métal

Programmable



HD7766/00



Changez et mélangez les variétés de grains de café à votre goût !

Le seul appareil Grind&Brew avec deux réservoirs à grains de café

Cette cafetière très compacte Grind & Brew au design moderne est dotée d'un bouton de contrôle unique vous permettant de définir facilement vos préférences, pour savourer un délicieux café.

Goût et arômes exceptionnels

- Broyeur intégré, pour un café fraîchement moulu
- Double bac à grains de café pour plus de variété
- Bouton de contrôle de grains de café pour choisir entre 3 types de café
- Le mélangeur d'arômes mélange le café pour un goût optimal

Conçu pour s'adapter à vos besoins


- Sélecteur d'intensité pour régler l'intensité de votre café
- Bouton de réglage de la mouture pour sélectionner votre goût préféré
- Convient également pour le café moulu
- Sélectionnez facilement les réglages de préparation du café grâce à l'écran LCD

Facile d'utilisation

- Minuteur pour vous réveiller avec une délicieuse odeur de café
- Système stop-gouttes pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez
- Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile
- Porte-filtre pivotant facilitant le remplissage de café


Points forts

Broyeur intégré



Pour obtenir ce goût délicieux de café fraîchement moulu, les grains de café frais sont moulus juste avant la préparation du café. Cette cafetière est dotée d'un broyeur conique permettant d'obtenir une finesse de mouture optimale, pour une saveur inégalée.

Double bac à grains de café




Le double bac à grains de café vous permet de conserver deux types de grains de café. Sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser pour préparer votre café. Vous pouvez soit opter pour un seul d'entre eux, soit créer votre propre mélange en sélectionnant les deux.

Bouton de contrôle de grains de café




Faites votre choix entre 3 types de café en sélectionnant les grains à utiliser pour la préparation du café. Optez pour l'un des deux types de café disponibles, ou créez votre propre mélange en les combinant.

Sélecteur d'intensité




Réglez l'intensité de votre café : léger, moyen ou fort.

Sélection facile des réglages



Personnalisez le goût de votre café en choisissant l'une des 9 options de mouture proposées. Sélectionnez une mouture fine pour obtenir un café fort ou une mouture plus grosse pour un café filtre léger.

Utilisation de café moulu



Vous pouvez également utiliser du café moulu plutôt que des grains de café. La fonction d'arrêt de la mouture désactive le broyeur. Vous n'avez plus qu'à remplir le filtre de café moulu.

Mélangeur d'arômes



La buse intelligente à l'intérieur de la verseuse mélange parfaitement le café afin d'obtenir un arôme optimal et homogène, de la première à la dernière tasse.

Temps de maintien au chaud réglable



Choisissez combien de temps vous souhaitez maintenir votre café chaud après sa préparation. L'arrêt automatique est réglable de 10 minutes à 2 heures.

Minuteur



Réveillez-vous avec une délicieuse odeur de café grâce au programmateur. Préparez votre cafetière et définissez l'heure de démarrage pour qu'elle prépare une nouvelle verseuse de café à l'heure qui vous convient.

Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Verseuse en verre

Développement durable

Consommation d'énergie – pendant la préparation: 1 000 W

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

212 x 277 x 440 millimètre

Poids du produit: 4,6 kg

Dimensions de l'emballage (l x P x H):

320 x 280 x 505 millimètre

Poids, emballage compris: 6,2 kg

Caractéristiques générales

Boissons à base de café: Café filtre

Idéal pour: Café en grains, café moulu

Personnalisation de la boisson: Intensité du

café réglable

Réglages du broyeur: 3

Type d'affichage: LCD

Confort et facilité d'utilisation: Afficheur,

2 réservoirs à grains, Indicateur du niveau d'eau, Arrêt automatique, Système stop-gouttes

Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments compatibles lave-vaisselle, Porte-filtre amovible

Finition

Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Matériau du corps de l'appareil: Inox et plastique

Entretien

Deux ans de garantie

Design

Couleur: Noir et métal

Spécificités techniques

Chaudières: 0

Capacité du réservoir d'eau: jusqu'à 12 tasses

Temps de préparation pour une verseuse: 10 min

Température du café: 80-85 degré

Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l

Longueur du cordon: 0,85 m

Tension: 230 volt

Fréquence: 50 Hz

Capacité du bac à grains: 300 g

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

