

# PHILIPS

## Cafetière

### Grind & Brew

Broyeur intégré

Programmable

Cuivre

Avec verseuse en verre



HD7768/70



## Un bon café passe par des grains fraîchement moulus

Préparé en toute simplicité avec le broyeur intégré

Savourez un excellent café préparé avec des grains de café fraîchement moulus, grâce à la cafetière Philips Grind & Brew avec broyeur intégré. Profitez d'un café fraîchement préparé dès votre réveil grâce au programmateur. Le sélecteur d'intensité vous permet de régler l'intensité de votre café.

#### Goût et arômes exceptionnels

- Broyeur intégré, pour un café fraîchement moulu
- Aroma seal pour préserver la fraîcheur des grains de café
- Le mélangeur d'arômes mélange le café pour un goût optimal

#### Conçu pour s'adapter à vos besoins


- Sélecteur d'intensité pour régler l'intensité de votre café
- Convient également pour le café moulu
- Bouton de réglage de la mouture pour sélectionner votre goût préféré
- Sélectionnez facilement les réglages de préparation du café grâce au bouton de contrôle

#### Facile d'utilisation

- Minuteur pour vous réveiller avec une délicieuse odeur de café
- Temps de maintien au chaud réglable de 10 minutes à 2 heures
- Système stop-gouttes pour vous servir une tasse de café quand vous le souhaitez
- Indicateur du niveau d'eau pour un remplissage facile

# Points forts

## Broyeur intégré




Pour obtenir ce goût délicieux de café fraîchement moulu, les grains de café frais sont moulus juste avant la préparation du café. Cette cafetière est dotée d'un broyeur conique permettant d'obtenir une finesse de mouture optimale, pour une saveur inégalée.

## Minuteur




Réveillez-vous avec une délicieuse odeur de café grâce au programmateur. Préparez votre cafetière et définissez l'heure de démarrage pour qu'elle prépare une nouvelle verseuse de café à l'heure qui vous convient.

## Sélecteur d'intensité



Régalez l'intensité de votre café : léger, moyen ou fort.

## Utilisation de café moulu




Vous pouvez également utiliser du café moulu plutôt que des grains de café. La fonction d'arrêt de la mouture désactive le broyeur. Vous n'avez plus qu'à remplir le filtre de café moulu.

## Aroma seal



Aroma seal pour préserver la fraîcheur des grains de café

## Mélangeur d'arômes



La buse intelligente à l'intérieur de la verseuse mélange parfaitement le café afin d'obtenir un arôme optimal et homogène, de la première à la dernière tasse.

## Temps de maintien au chaud réglable



Choisissez combien de temps vous souhaitez maintenir votre café chaud après sa préparation. L'arrêt automatique est réglable de 10 minutes à 2 heures.

## Indicateur du niveau d'eau



Remplissez le réservoir d'eau facilement et avec exactitude grâce à l'indicateur du niveau d'eau.


## Système stop-gouttes

Le système stop-gouttes vous permet de vous servir une tasse de café avant la fin du cycle complet de préparation du café.

## Bouton de réglage de la mouture

Personnalisez le goût de votre café en choisissant l'une des 9 options de mouture proposées. Sélectionnez une mouture fine pour obtenir un café fort ou une mouture plus grosse pour un café filtre léger.

## Sélection facile des réglages



Pratique, le bouton de contrôle vous permet de sélectionner et de personnaliser facilement votre réglage de café préféré, dont par exemple le nombre de tasses et l'intensité du café.

# Caractéristiques

## Accessoires

Inclus: Verseuse en verre

## Design

Couleur: Cuivre

## Finition

Matériau du corps de l'appareil: Inox et plastique

Matériau du réservoir d'eau: Plastique

## Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

## Caractéristiques générales

Idéal pour: Café en grains, café moulu

Personnalisation de la boisson: Intensité du café réglable

Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments compatibles lave-vaisselle, Porte-filtre

amovible

Confort et facilité d'utilisation: Afficheur, Indicateur du niveau d'eau, Système stop-gouttes, Arrêt automatique

Réglages du broyeur: 9

Type d'affichage: LCD

Boissons à base de café: Café filtre

## Entretien

2 ans de garantie

## Développement durable

Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 000 W

## Spécificités techniques

Capacité du bac à grains: 350 g

Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l

Capacité du réservoir d'eau: jusqu'à 12 tasses

Température du café: 80-85 degrés

Longueur du cordon: 0,85 m

Fréquence: 50 Hz

Tension: 230 volt

Chaudières: 0

Temps de préparation pour une verseuse: 10 min

## Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x P x H):

320 x 280 x 505 millimètre

Dimensions du produit (L x P x H):

212 x 277 x 440 millimètre

Poids, emballage compris: 6,2 kg

Poids du produit: 4,6 kg

