

# PHILIPS

Koffiezetapparaat

Grind & Brew

Geïntegreerde koffiemolen

Dubbele bonenhouder

Timer

Zwart/metaal



HD7769/00



## Overheerlijke koffie begint bij versgemalen bonen

Dubbele houder om te schakelen tussen twee soorten bonen

Geniet van geweldige koffie uit versgemalen bonen met het Philips Grind & Brew-koffiezetapparaat met ingebouwde maalmolen. Dankzij de unieke dubbele houder kunt u tussen twee soorten bonen schakelen. Met de timer kunt u wakker worden met de geur van verse koffie.

### Heerlijke smaak en aroma

- Geïntegreerde koffiemolen voor versgemalen koffie
- Dubbele houder voor verse bonen voor extra variatie
- Aroma-afdichting zorgt dat uw bonen vers blijven in de houder
- De aroma twister circuleert de koffie voor een optimale smaak

### Ontworpen voor u


- Sterkte-instelling voor het bepalen van de intensiteit van uw koffie
- Ook geschikt voor gemalen koffie
- Maalselectieknop voor het instellen van uw favoriete smaak
- Selecteer eenvoudig de koffie-instellingen met de zetknop

### Eenvoudig te realiseren

- Timer zodat u wakker kunt worden met de geur van verse koffie
- Instelbare warmhoudtijd van 10 minuten tot 2 uur
- Druppelstop om een kopje koffie te schenken wanneer u maar wilt
- Waterniveau-indicator voor eenvoudig vullen


# Kenmerken

## Geïntegreerde koffiemolen



Om die heerlijke smaak van versgemalen koffie te bereiken, worden voorafgaand aan het koffiezetten verse koffiebonen gemalen. Dit koffiezetapparaat heeft kegelvormige maalmolens om de optimale maalgrootte voor de beste smaak te verkrijgen.

## Dubbele houder voor verse bonen




In de dubbele houder kunnen twee verschillende soorten koffiebonen. Selecteer welke type boon u wilt gebruiken voor het koffiezetten. U kunt kiezen uit de twee soorten koffiebonen of uw eigen melange maken door ze allebei te selecteren.

## Sterkte-instelling



Hiermee past u de intensiteit van uw koffie aan voor milde, normale of sterke koffie.

## Gemalen koffie



U kunt ook gemalen koffie gebruiken in plaats van koffiebonen. Met de uitschakelbare maalfunctie schakelt u de molen uit en kunt u voorgemalen koffie in het filter doen.

## Druppelstop



Met de druppelstop kunt u een kopje koffie schenken voordat de koffie volledig is gezet.

## Maalselectieknop



Bepaal zelf de smaak van uw koffie door een van de 9 maallopties te kiezen. Selecteer een fijne maling voor een sterkere koffiesmaak of grove maling voor een mildere filterkoffie.

## Aroma-afdichting




Aroma-afdichting zorgt dat uw bonen vers blijven in de houder

## Timer



Word wakker met de geur van verse koffie dankzij de timer. Bereid uw koffiezetapparaat voor, stel de tijd in en er wordt een verse kan koffie gezet op het moment dat u wilt.

## Eenvoudige keuze van instellingen



Dankzij de handige zetknop kunt u de gewenste koffie-instelling eenvoudig selecteren en aanpassen, bijvoorbeeld het aantal koppen en de koffiesterkte.

## Instelbare warmhoudtijd



Hiermee stelt u in hoe lang de koffie na het zetten heet moet blijven. U kunt de automatische uitschakeling regelen van 10 minuten tot 2 uur.

# Specificaties

## Accessoires

Inclusief: Glazen kan

## Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 1000 W

## Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h): 212 x 277 x 440 millimeter

Productgewicht: 4,6 kg

Afmetingen van verpakking (b x d x h): 320 x 280 x 505 millimeter

Gewicht (incl. verpakking): 6,2 kg

## Algemene specificaties

Koffiedranken: Druppelfilterkoffie

Geschikt voor: Hele koffiebonen, gemalen koffiepoeder

Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte

Maalstanden: 9

Type display: LCD

Gebruiksgemak en comfort: Display, 2 koffiebonenreservoirs, Waterniveauaanduiding, Automatische uitschakeling, Druppelstop

Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Vaatwasmachinebestendige onderdelen, Verwijderbare filterhouder

Speciale functies: Aroma twister

## Afwerking

Materiaal waterreservoir: Plastic

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en kunststof

## Service

2 jaar garantie

## Ontwerp

Kleur: Zwart/metaal

## Technische specificaties

Waterboilers: 0

Capaciteit waterreservoir: Maximaal 12 Bekers

Koffiezettijd voor een volle kan: 10 min.

Koffietemperatuur: 80 - 85 graad

Capaciteit waterreservoir: 1,2 L

Snoerlengte: 0,85 m

Voltage: 230 volt

Frequentie: 50 Hz

Capaciteit koffiebonenreservoir: 2 x125 gr

## Land van herkomst

Geproduceerd in: China

