

PHILIPS

Kaffemaskin

Grind & Brew

Integrert kaffekvern

Duo-beholder for bønner

Timer

Svart og metall



HD7769/00



God kaffe begynner med nykverne kaffebønner

Duo-beholder gjør det mulig å veksle mellom to typer bønner

Nyt herlig kaffe fra nykverne bønner med kaffemaskinen Philips Grind & Brew med integrert kvern. Den unike duo-beholderen gjør det mulig å veksle mellom to typer bønner. Start dagen med fersk kaffe, takket være timeren.

Flott smak og aroma

- Integrert kvern for nykvernet kaffe
- Dobbeltbeholder for ferske bønner og større variasjon
- Aroma-forseglingen holder kaffebønnene ferske i beholderen
- Aromablanderer rører i kaffen og bringer frem smaken på sitt beste

Utformet for deg


- Styrkevalg for å justere styrken til kaffen
- Passer også til malt kaffe
- Valgknapp for kvern gir innstillingen du foretrekker
- Velg innstillingene for kaffen enkelt ved hjelp av traktebryteren

Enkel å bruke

- Tidtaker slik at du kan våkne opp til duften av nylaget kaffe
- Justerbar hold-varm-tid fra 10 minutter til 2 timer
- Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil
- Indikator for vannivå for enkel påfylling


Høydepunkter

Integrert kvern for kaffebønner




Ferske kaffebønner kvernes før du trakter kaffen, slik at du får den deilige smaken av nymalt kaffe. Denne kaffetrakteren har koniske, durende kverner som sørger for den optimale kvernestørrelsen og dermed også den beste smaken.

Duo-beholder for ferske bønner




Med dobbeltbeholderen kan du oppbevare to forskjellige typer kaffebønner. Velg hvilke kaffebønner du skal bruke i kaffen. Velg mellom de to ulike kaffebønnene, eller lag din egen tredje variant ved å bruke begge typene.

Styrkevalg



Juster styrken på kaffen. Velg mellom mild, middels eller sterk kaffe.

Malt kaffebygg



Du kan også bruke malt kaffe i stedet for kaffebønner. Kvernen har en Av-funksjon, slik at du ganske enkelt kan fylle på malt kaffe i filteret.

Dryppstopp



Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før traktesyklusen er ferdig.

Valgknapp for kvern



Tilpass kaffesmaken ved å velge mellom ni kvernealternativer. Mal finere for en sterkere kaffesmak eller grovere for en tynnere, mild filterkaffe.

Aroma-forsegling




Aroma-forseglingen holder kaffebønnene ferske i beholderen.

Timer



Du kan våkne opp til lukten av nytraktet kaffe takket være timeren. Gjør kaffetrakteren klar og angi klokkeslettet, så får du en kanne med nytraktet kaffe når du vil.

Enkel tilgang til innstillinger



Takket være den praktiske traktebryteren kan du enkelt velge og tilpasse kaffeinnstillingen slik du foretrekker den, for eksempel antall kopper og styrke.

Justerbar hold-varm-tid



Velg hvor lenge du vil at kaffen skal holde seg varm etter traktingen. Du kan justere tiden for den automatiske av-funksjonen fra 10 minutter og opptil 2 timer.

Spesifikasjoner

Tilbehør

Inkludert: Glassmugge

Bærekraft

Strømforbruk ved brygging: 1000 W

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H):

212 x 277 x 440 millimeter

Vekt, produkt: 4,6 kg

Størrelsen på emballasjen (B x D x H):

320 x 280 x 505 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 6,2 kg

Generelle spesifikasjoner

Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Egnet for: Hele kaffebønner, malt kaffepulver

Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke

Maleinnstillinger: 9

Skjermtype: LCD

Enkel bruk og komfort: Skjerm, To beholdere for bønner, Indikator for vannnivå, Automatisk avslåing, Dryppstopp

Enkel rengjøring og vedlikehold: Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin, Avtakbar filterholder

Spesialfunksjoner: Aromablander

Overflate

Materiale, vannbeholder: Plast

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast

Service

To års garanti

Utforming

Farge: Svart og metall

Tekniske spesifikasjoner

Vannkokere: 0

Kapasitet for vannbeholder: Opptil 12 kopper

Traktetid for én kanne: 10 min

Kaffens temperatur: 80–85 grader

Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L

Ledningslengde: 0,85 m

Spenning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Kapasitet, bønneholder: 2 x 125 g

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

