



Koffiezetapparaat

- Geïntegreerde koffiemolen
- Dubbele bonenhouder
- Timer
- Zwart/metaal

HD7769/00

Overheerlijke koffie begint bij versgemalen bonen

Dubbele houder om te schakelen tussen twee soorten bonen

Geniet van geweldige koffie uit versgemalen bonen met het Philips Grind & Brew-koffiezetapparaat met ingebouwde maalmolen. Dankzij de unieke dubbele houder kunt u tussen twee soorten bonen schakelen. Met de timer kunt u wakker worden met de geur van verse koffie.

Voordelen

Heerlijke smaak en aroma

- Geïntegreerde koffiemolen voor versgemalen koffie
- Dubbele houder voor verse bonen voor extra variatie
- Aroma-afdichting zorgt dat uw bonen vers blijven in de houder
- De aroma twister circuleert de koffie voor een optimale smaak

Ontworpen voor u

- Sterkte-instelling voor het bepalen van de intensiteit van uw koffie
- Ook geschikt voor gemalen koffie
- Maalselectieknop voor het instellen van uw favoriete smaak

- Selecteer eenvoudig de koffie-instellingen met de zetknop

Eenvoudig te realiseren

- Druppelstop om een kopje koffie te schenken wanneer u maar wilt
- Timer zodat u wakker kunt worden met de geur van verse koffie
- Instelbare warmhoudtijd van 10 minuten tot 2 uur
- Waterniveau-indicator voor eenvoudig vullen

PHILIPS


Kenmerken

Geïntegreerde koffiemolen



Om die heerlijke smaak van versgemalen koffie te bereiken, worden voorafgaand aan het koffiezetten verse koffiebonen gemalen. Dit koffiezetapparaat heeft kegelvormige maalmolens om de optimale maalgrootte voor de beste smaak te verkrijgen.

Dubbele houder voor verse bonen



In de dubbele houder kunnen twee verschillende soorten koffiebonen. Selecteer welke type boon u wilt gebruiken voor het koffiezetten. U kunt kiezen uit de twee soorten koffiebonen of uw eigen melange maken door ze allebei te selecteren.

Sterkte-instelling



Hiermee past u de intensiteit van uw koffie aan voor milde, normale of sterke koffie.

Gemalen koffie




U kunt ook gemalen koffie gebruiken in plaats van koffiebonen. Met de uitschakelbare maalfunctie schakelt u de molen uit en kunt u voorgemalen koffie in het filter doen.

Druppelstop



Met de druppelstop kunt u een kopje koffie schenken voordat de koffie volledig is gezet.

Maalselectieknop



Bepaal zelf de smaak van uw koffie door een van de 9 maallopties te kiezen. Selecteer een fijne maling voor een sterkere koffiesmaak of grove maling voor een mildere filterkoffie.

Aroma-afdichting




Timer



Word wakker met de geur van verse koffie dankzij de timer. Bereid uw koffiezetapparaat voor, stel de tijd in en er wordt een verse kan koffie gezet op het moment dat u wilt.

Eenvoudige keuze van instellingen



Dankzij de handige zetknop kunt u de gewenste koffie-instelling eenvoudig selecteren en aanpassen, bijvoorbeeld het aantal koppen en de koffiesterkte.

Instelbare warmhoudtijd



Hiermee stelt u in hoe lang de koffie na het zetten heet moet blijven. U kunt de automatische uitschakeling regelen van 10 minuten tot 2 uur.

Grind & Brew

Aroma twister



Dit slimme mondstuk in de kan verspreidt de verse koffie door de kan voor een optimaal en consistent aroma, van het eerste kopje tot het laatste kopje koffie.

Waterniveauaanduiding



Vul het waterreservoir gemakkelijk en nauwkeurig met de waterniveau-indicator.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Accessoires

Inclusief Glazen kan

Duurzaamheid

Energieverbruik
koffiezetten 1000 W

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h) 212 x 277 x 440 millimeter
Productgewicht 4,6 kg
Afmetingen van verpakking (b x d x h) 320 x 280 x 505 millimeter
Gewicht (incl. verpakking) 6,2 kg

Algemene specificaties

Koffiedranken Druppelfilterkoffie
Geschikt voor Hele koffiebonen, gemalen koffiepoeder
Aanpasbaar per drank Instelbare koffiesterkte
Maalstanden 9
Type display LCD
Gebruiksgemak en comfort 2 koffiebonenreservoirs
Waterniveauaanduiding
Automatische uitschakeling
Druppelstop
Eenvoudig te reinigen en onderhouden Vaatwasmachinebestendige onderdelen
Verwijderbare filterhouder
Speciale functies Aroma twister

Afwerking

Materiaal waterreservoir Plastic
Materiaal hoofdunit Roestvrij staal en kunststof

Service

2 jaar garantie Ja

Ontwerp

Kleur Zwart/metaal

Technische specificaties

Waterboilers 0
Capaciteit waterreservoir Maximaal 12 Bekers
Koffiezettijd voor een volle kan 10 min.
Koffietemperatuur 80 - 85 graad
Capaciteit waterreservoir 1,2 L
Snoerlengte 0,85 m
Voltage 230 volt
Frequentie 50 Hz
Capaciteit koffiebonenreservoir 2 x125 gr

Land van herkomst

Geproduceerd in China

Afmetingen van de verpakking

Hoogte 50,50 cm
Breedte 32,00 cm
Diepte 28,00 cm
Nettogewicht 4,64 kg
Brutogewicht 6,18 kg
EAN 08710103873396
Aantal producten 1
Land van herkomst CN
Harmonised Systems-code 851671

Omdoos

Lengte 57,60 cm
Breedte 33,60 cm
Hoogte 53,00 cm
Brutogewicht 13,30 kg
EAN 18710103873393
Aantal consumentenverpakkingen 2



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2018, november 5

Versie: 8.1.1
EAN: 08710103873396

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com