



**SENSEO® Original
Eco
Machine à café à
dosettes**

- Plastique recyclé
- Empreinte carbone réduite
- Technologie Crema plus
- La plus vendue des machines
SENSEO®

HD7806/36



Saveur incomparable et respect de l'environnement

Fabrication avec des plastiques recyclés, consommation d'énergie réduite

Savourez votre café SENSEO® préféré tout en respectant l'environnement. Cette machine Original est notre modèle dont la conception répond le mieux à une démarche de développement durable à ce jour : elle contient plus de plastiques recyclés, consomme moins d'énergie et son empreinte carbone globale est réduite.

Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- Système unique de préparation du café pour un goût et une température optimaux
- Crema plus, pour une couche de crème plus fine et onctueuse

Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- Longueur du café ajustable manuellement pour contrôler le volume de café

Respect de l'environnement

- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante
- Empreinte carbone globale réduite, y compris pour l'emballage
- Arrêt automatique en mode Éco pour réduire de 25 % la consommation d'énergie
- Fabriqué avec plus de 35 % de plastiques recyclés pour les pièces sans contact alimentaire



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Machine à café à dosettes

Plastique recyclé Empreinte carbone réduite, Technologie Crema plus, La plus vendue des machines SENSEO®

HD7806/36

Points forts

Fabriqué à partir de plastiques recyclés*




Afin de soutenir une économie circulaire, ce modèle intègre des plastiques recyclés et recyclables partout où cela est possible. Ainsi, les plastiques retrouvent une seconde vie au lieu d'être enfouis.

Empreinte carbone réduite***




L'empreinte carbone globale de cette machine a été réduite grâce à l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables, à une plus faible consommation d'énergie et à un emballage comprenant moins de papier et de plastique vierge.

Arrêt automatique en mode Éco**



Pour une meilleure efficacité énergétique, cette cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

Longueur du café ajustable manuellement



Cette machine à café SENSEO® vous permet d'arrêter manuellement la préparation du café en plein cycle lorsque vous le souhaitez.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Système unique de préparation du café

La SENSEO® sait comment tirer le meilleur du grain de café afin d'obtenir une délicieuse tasse de café. Le système SENSEO® est d'une grande simplicité. L'eau est acheminée de la chaudière à la dosette de café afin de libérer l'arôme de cette dernière, pour une tasse de café parfaite. Avec SENSEO®, la qualité est toujours au rendez-vous.

Technologie Crema plus



La technologie Crema plus produit une couche de crème particulièrement fine et onctueuse. Pour chaque tasse de café SENSEO®.

Machine testée plus de 10 000 fois



Lors de la phase de développement, Philips teste les machines à café sur plus de 10 000 tasses, afin de garantir leur haute qualité et leur durabilité.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits au logo « Produit Vert » de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO₂. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Design

- Couleur(s): Nougat

Finition

- Matériau de la chaudière: Métal et polyamide renforcé de fibres de verre
- Matériau du bac d'égouttement: Plastique
- Matériau du corps de l'appareil: Plastique
- Matériau du bec verseur: Plastique
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne et Roumanie

Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Repose-tasses amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Témoin de réservoir d'eau vide
- Boissons à base de café: Café Créma

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W

- Consommation d'énergie - en veille: 0,26 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)
- Pièces en plastique sans contact alimentaire: 32 %

Entretien

- 2 ans de garantie

Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 0,7 l
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 100 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar
- Tension: 220 - 240 volt
- Chaudières: 1
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 230 x 392 x 365 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 213 x 315 x 330 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,3 kg
- Poids du produit: 1,70 kg

* Par rapport aux modèles précédents HD7806/50 ou /51, sur la base de la norme EN 60661:2014.

* Par rapport aux modèles précédents HD7806/50 ou /51.

* Dans la mesure du possible. Les matériaux destinés au contact alimentaire (MDCA) ne peuvent pas être fabriqués à partir de plastique recyclé (règlement européen 282/2008). Hors MDCA, plus de 32 % des plastiques (exprimés au poids) correspondent à des matériaux recyclés.

