



SENSEO® Original
Machine à café à
dosettes

- 2 cafés à la fois
- Blanc et Orange

HD7810/56



Savourez votre café en toute simplicité

avec la machine à café à dosettes SENSEO® Original

Un excellent café, par la simple pression d'un bouton ! La machine à café SENSEO® Classique est facile à utiliser avec les dosettes de café spécialement développées SENSEO®.

Fonctionnement simple et rapide

- Machine à café unique préparant 2 tasses à la fois
- Un café à la simple pression d'un bouton
- Arrêt automatique au bout de 60 minutes pour économiser de l'énergie

Un café toujours délicieux

- Une couche de crème délicieuse, signature de la qualité SENSEO®

À chaque moment son plaisir café

- Un large choix de cafés et boissons gourmandes, adaptés à tous les goûts



Senseo®

PHILIPS

Machine à café à dosettes
2 cafés à la fois Blanc et Orange

Caractéristiques

Performance

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s
- Temps de préparation 2 tasses: < 60 s

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (L x P x H): 229 x 395 x 375 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 210 x 310 x 380 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 0,75 l
- Hauteur de tasse maximale: 100 millimètre
- Capacité max. en nombre de tasses: Jusqu'à 5 tasses
- Poids du produit: 2 kg

Facile à utiliser

- 2 tasses à la fois
- Arrêt automatique: 60 min
- Témoin de réservoir vide

Facile à nettoyer

- Accessoires résistant au lave-vaisselle

Design

- Couleur: Orange vitaminé

Développement durable

- Consommation d'énergie: 0,26 W (en veille), 1 450 W (en fonctionnement)
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)
- Certification de développement durable: Logo « Produit vert »

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Spécificités techniques

- Pression de l'eau de la pompe: 1 bar (café filtre et café crème)
- Types de café compatibles: Dosettes SENSEO®
- Pays d'origine: Fabriqué en Pologne, Conçu aux Pays-Bas
- Capacité du réservoir d'eau: 6 tasses / 0,7 l
- Alimentation: 1 450 W
- Tension: 220 - 240 volt
- Fréquence: 50 - 60 Hz
- Longueur du cordon: 80 cm

HD7810/56

Points forts

Une ou deux tasses à la fois



Cette cafetière SENSEO® prépare une ou deux délicieuses tasses de café en moins d'une minute.

Arrêt automatique



Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 60 minutes, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.

Un large choix de cafés et boissons gourmandes



SENSEO® propose un large choix de cafés et boissons gourmandes, dont les caractéristiques distinctives satisferont tous les goûts.

Date de publication
2019-11-28

Version: 7.3.1

12 NC: 0000 000 00000
EAN: 08 71010 33544 06

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com



aimpleswitch.com



aimpleswitch.com