



## SENSEO® Original XL Koffiezetapparaat

- Het meest verkochte SENSEO® apparaat
- XL-waterreservoir
- Deep Red



HD7818/80

## Verrukkelijke koffie met één druk op de knop

### Extra gemak voor langere koffiemomenten

Verrijk uw koffiemomenten met SENSEO® Original, het bestverkochte SENSEO® koffiezetapparaat. Met een XL-waterreservoir voor extra gemak: dankzij de 70% grotere watercapaciteit zet u in één keer 8 kopjes. De kortere tuit is geschikt voor grotere mokken.

#### **Altijd een heerlijke kop koffie**

- Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®
- Verbeterde koffietemperatuur in de eerste kop
- Machine is meer dan 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

#### **Snelle en eenvoudige bediening**

- De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
- Afgiftestop-functie om handmatig het volume in te stellen
- Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
- Koffie met één druk op de knop
- Kortere tuit geschikt voor grotere mokken
- Verwijderbaar waterreservoir van 1,2 liter voor 8 koppen in één keer

#### **Koffievariëteit voor elk moment**

- Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken



\* Based on retail sales volumes

*Senseo*

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Kortere tuit

De XL Original wordt geleverd met een kortere tuit voor grotere mokken.

### XL-waterreservoir



Het XL-waterreservoir heeft 70% meer watercapaciteit (1,2 liter) om in één keer 8 koppen te zetten in plaats van slechts 5 zoals de standaard Original.

### Handmatige afgiftestop



Dit SENSEO® koffiezetapparaat heeft een handmatige afgiftestop om het koffiezetten te stoppen wanneer u maar wilt.

### Heerlijk crèmelaagje



Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment en het unieke SENSEO® koffiezetstelsel heeft uw perfecte kopje

koffie altijd een rijke en verrukkelijke schuimlaag; het bewijs voor een overheerlijke smaak en hoge kwaliteit.

### Eénknopsbediening



Met dit koffiezetapparaat kunt u eenvoudig een of twee koppen koffie bereiden met één druk op de knop.

### Verscheidenheid aan smaken



SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

### Een of twee kopjes tegelijkertijd



Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

### Automatische uitschakeling



Het SENSEO® koffiezetapparaat wordt 30 minuten na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld, wat energie bespaart en de veiligheid bevordert.

### Koffietemperatuur

De SENSEO® Original heeft de temperatuur van de eerste kop koffie verbeterd voor een perfect kopje koffie.



### Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO<sub>2</sub>-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

# Specificaties

## Ontwerp

- Kleur: Deep Red

## Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen en Roemenië

## Algemene specificaties

- Geschikt voor: Coffee pads
- Koppen tegelijkertijd: 2
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden:  
Vaatwasmachinebestendige onderdelen
- Gebruiksgemak en comfort: Automatische  
uitschakeling, Afgiftestop
- Koffiedranken: Café Crème

## Duurzaamheid

- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
- Energieverbruik in stand-by: 0,26 W
- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal

## Service

- 2 jaar garantie

## Technische specificaties

- Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
- Frequentie: 50 Hz
- Capaciteit waterreservoir: 1,2 L
- Snoerlengte: 0,8 m
- Max. kophoogte: 110 millimeter
- Voltage: 220 - 240 volt
- Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec
- Pompdruk: 1 bar

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 466 x 225 x  
370 millimeter
- Afmetingen van product (b x d x h): 219 x 356 x  
236 millimeter
- Gewicht (incl. verpakking): 2,412 kg
- Productgewicht: 1,8 kg

