



SENSEO® Viva Café Machine à café à dosettes

- Bec verseur métallique ajustable
- Myrtille
- Détartrant SENSEO® inclus

HD7821/73



Un délicieux café à la simple pression d'un bouton

Bec verseur métallique ajustable s'adaptant à votre tasse préférée

Profitez d'une pause café encore plus agréable avec la machine à café SENSEO® Viva Café. On ne peut plus pratique et dotée d'un bec verseur métallique ajustable, elle offre un large éventail de fonctions telles que la préparation d'une ou deux tasses à la fois et le démarrage instantané.

Un café toujours délicieux

- Une couche de crème délicieuse, signature de la qualité SENSEO®

À chaque moment son plaisir café

- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®

Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- Réglez le bec verseur pour l'adapter à votre tasse ou votre mug
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Points forts

Une couche de crème délicieuse



La sélection raffinée de café SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite et une couche de crème savoureuse, preuve d'un goût et d'une qualité d'exception.

Bec verseur métallique ajustable



Réglez la position du bec verseur pour l'adapter à la taille de votre tasse ou de votre mug.

Un large choix de cafés et boissons gourmandes



SENSEO® propose un grand choix de saveurs et de mélanges. À chaque mélange correspond un arôme particulier, afin de satisfaire tous les goûts.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Caractéristiques

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

Caractéristiques générales

- Boissons à base de café: Café crème
- Idéal pour: Dosettes SENSEO®
- Tasses à la fois: 2
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Éléments compatibles lave-vaisselle
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

Finition

- Matériau de la chaudière: Métal et polyamide renforcé de fibres de verre
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique
- Matériau du corps de l'appareil: Plastique
- Matériau du bec verseur: Acier inoxydable
- Matériau du bac d'égouttement: Métal

Design

- Couleur: Bleu myrtille

Développement durable

- Consommation d'énergie - en veille: 0,36 W
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

Entretien

- Deux ans de garantie

Spécificités techniques

- Chaudières: 1
- Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 6 tasses
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.
- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Hauteur de tasse max.: 100 - 120 millimètre
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Tension: 220 - 240 volt
- Pression de la pompe: 1 bar(s)

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 millimètre
- Poids du produit: 1,75 kg
- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg

Accessoires

- Inclus: Pack détartrant

