



SENSEO®
Machine à café à
dosettes

• Nouvelle Génération



HD7824/51

Un café sensationnel à chaque tasse !

Machines à café Nouvelle Génération

Vous pouvez désormais déguster un café SENSEO® comme vous l'aimez en toute simplicité grâce à la gamme de machines à café SENSEO® New Generation. Elles sont extrêmement simples et pratiques, pour un café SENSEO® à votre goût. Ces machines à café au design élégant, disponibles en de nouvelles couleurs tendance avec touches métalliques attrayantes, refléteront vos goûts en matière de décoration et de café.



Un café sensationnel

- Système unique de préparation du café pour un goût exceptionnel
- Vaste gamme de dosettes pour un choix varié
- Une délicieuse couche de mousse pour faire de votre pause café un moment d'exception

Design

- Finition métallisée pour un design de qualité

Extrême simplicité

- Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute
- Bec verseur ajustable s'adaptant à votre tasse préférée
- Réservoir d'eau XL amovible pour un remplissage moins fréquent
- Voyants indiquant le niveau d'eau pour une utilisation pratique
- Arrêt automatique pour réduire votre consommation d'énergie



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Points forts

Système unique de préparation du café

Système unique de préparation du café SENSEO® par Philips et Maison du Café. Chaque tasse est fraîchement préparée et le dosage entre le café et l'eau est idéal. La garantie d'un café intense et raffiné à l'arôme délicieux.

Vaste gamme de dosettes



Depuis 250 ans, Maison du Café sait soigneusement sélectionner, torréfier et moulinier des grains de café afin d'obtenir le meilleur goût. La gamme de dosettes SENSEO® de Maison du Café est une sélection de cafés de première qualité, gage d'un goût inégalable. Les saveurs et mélanges différents vous garantissent un vaste choix qui s'adapte à toutes les occasions et à tous les goûts.

Une délicieuse couche de mousse



La sélection de café raffinée SENSEO® de Maison du Café et le système de préparation unique SENSEO®

vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite et une couche de mousse savoureuse, preuves d'un goût d'exception et d'une qualité inégalable.

Bec verseur ajustable



Relevez ou abaissez le bec verseur pour adapter votre machine à café SENSEO® à la taille de votre tasse préférée.

Réservoir d'eau extra-large



Le réservoir d'eau XL amovible de la cafetière peut contenir de l'eau pour 8 tasses de café, ce qui permet de réduire le temps de préparation du café.

Caractéristiques

Poids et dimensions

- Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l
- Capacité max. en nombre de tasses: Jusqu'à 8 tasses

Pays d'origine

- Pays d'origine: Pologne

Spécificités techniques

- Alimentation: 1 450 W
- Fréquence: 50 Hz
- Tension: 220-240 volt
- Longueur du cordon: 100 m
- Arrêt automatique: 60 minute(s)
- Hauteur du bec verseur: 97 - 117 millimètre
- Quantité de café noir: 100 ml

Design

- Couleur(s): Argent chromé
- Matériaux: Plastique, laqué

