



SENSEO® Viva Café Koffiezetapparaat

- Verstelbare metalen tuit
- Deep Black
- Onmiddellijk starten



HD7825/60

Verrukkelijke koffie met één druk op de knop

Verstelbare metalen tuit voor uw favoriete kopje

Verrijk uw koffiemoment met de SENSEO® Viva Café-koffiemachine. Dankzij de uitgebreide reeks functies, zoals 1 of 2 koppen per keer, verstelbare tuit van echt metaal en de directe start, geniet u van optimaal gemak.

Altijd een heerlijke kop koffie

- Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®
- Uniek koffiezetstelsel voor een optimale smaak en temperatuur
- Machine is meer dan 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Koffievariëteit voor elk moment

- Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken

Snelle en eenvoudige bediening

- De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
- Pas de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok
- Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd
- Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen
- Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Kenmerken

Heerlijk crèmelaagje



Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment en het unieke SENSEO® koffiezetstelsel heeft uw perfecte kopje koffie altijd een rijke en verrukkelijke schuimlaag; het bewijs voor een overheerlijke smaak en hoge kwaliteit.

Ontkalkingsindicator



Het SENSEO® koffiezetapparaat herinnert u eraan wanneer u de machine moet ontkalken. Ontkalk elke 3 maanden met SENSEO® ontcaler om uw apparaat vrij te houden van kalk voor maximaal koffievolume, de perfecte koffietemperatuur en om de levensduur van uw apparaat te maximaliseren. Gebruik geen azijn. Dit kan uw SENSEO® apparaat beschadigen en heeft een negatieve invloed op de koffiesmaak.

Verstelbare tuit van echt metaal



Pas de positie van de koffietuit aan op uw favoriete kop of mok

Verscheidenheid aan smaken



SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

Een of twee kopjes tegelijkertijd



Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.

Automatische uitschakeling



Het SENSEO® koffiezetapparaat wordt 30 minuten na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld, wat energie bespaart en de veiligheid bevordert.

Specificaties

Algemene specificaties

- Koppen tegelijkertijd: 2
- Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
- Aanpasbaar per drank: Geheugenfunctie voor inhoud van de kop
- Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbaar waterreservoir, Verwijderbare tuit, Afneembare lekbak, Automatische uitschakeling, Afgiftestop, Onmiddellijk starten
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Vaatwasmachinebestendige onderdelen, Ontkalkindicator
- Koffiedranken: Café Crème

Afwerking

- Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
- Materiaal lekbak: Metaal
- Materiaal hoofdunit: Plastic
- Materiaal tuit: Roestvrij staal
- Materiaal waterreservoir: Plastic

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen

Duurzaamheid

- Energieverbruik in stand-by: 0,36 W
- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
- Duurzaamheidscertificaten: Green Tick
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)

Service

- 2 jaar garantie

Technische specificaties

- Pompdruk: 1 bar
- Capaciteit waterreservoir: Maximaal 6 Bekers
- Max. kophoogte: 100 - 120 millimeter
- Koffiezetijd voor één kopje: 30 sec
- Waterboilers: 1
- Koffiezetijd voor twee kopjes: <60 sec
- Snoerlengte: 0,8 m
- Capaciteit waterreservoir: 0,9 l
- Frequentie: 50 Hz
- Voltage: 220 - 240 volt

Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 1,75 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 2,4 kg
- Afmetingen van product (b x d x h): 190 x 310 x 340 millimeter
- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 232 x 370 x 380 millimeter

