



SENSEO®
Machine à café à
dosettes

- Brio
- Argent nacré



HD7827/52

Savourez et partagez le plaisir du café avec SENSEO® Brio

Retrouvez-vous autour d'un café SENSEO® et partagez le plaisir de sa saveur riche, douce et crémeuse. La machine à café SENSEO® Brio, facile à utiliser avec sa nouvelle forme plus douce, marque une nouvelle étape dans l'histoire d'innovation de SENSEO®.

Extrême simplicité

- Un café sensationnel par simple pression d'un bouton.
- Une ou deux tasses de café SENSEO® en moins d'une minute
- Arrêt automatique pour réduire votre consommation d'énergie
- Bec verseur ajustable s'adaptant à votre tasse préférée
- Réservoir d'eau extra-large amovible pour un remplissage moins fréquent
- Le voyant anti-calcaire vous avertit lorsqu'il est temps d'effectuer un détartrage

Un café sensationnel

- Système unique de préparation du café pour un goût exceptionnel
- Une délicieuse couche de crème SENSEO®, signature de la qualité Marcilla
- Gamme de dosettes Marcilla SENSEO® spécialement développées

Design

- Peinture métallisée spray
- Bec verseur en acier inoxydable poli pour un design de qualité



* Based on retail sales volumes

Senseo

PHILIPS

Points forts

Délicieuse couche de mousse SENSEO®



Une délicieuse couche de crème SENSEO®, signature de la qualité supérieure de Marcilla SENSEO®

Bec verseur ajustable



Relevez ou abaissez le bec verseur pour adapter votre machine à café SENSEO® à la taille de votre tasse préférée.

Votre boisson par simple pression d'un bouton



Préparez en toute simplicité une ou deux tasses de café par simple pression d'un bouton. C'est pratique et rapide.

Deux tasses en moins d'une minute

Grâce à SENSEO®, vous obtiendrez une délicieuse tasse de café fraîchement préparée en 30 secondes environ, et deux tasses en moins d'une minute.

Arrêt automatique



Grâce à cette fonction, votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes, ce qui vous permet de réaliser des économies d'énergie.

Un grand choix de dosettes



Gamme de dosettes Marcilla SENSEO® spécialement développées. SENSEO® Natural SENSEO® Metzcla SENSEO® Descafeinado Intenso SENSEO® Kenya SENSEO® Brazil SENSEO® Desayuno SENSEO® Vienna SENSEO® Irlandes.

Caractéristiques

Design

- Matériaux: Plastique, laqué
- Couleur(s): Argent nacré

Pays d'origine

- Pays d'origine: Pologne

Spécificités techniques

- Puissance: 1 450 W
- Tension: 220-240 V
- Fréquence: 50-60 Hz
- Longueur du cordon: 100 cm
- Capacité du réservoir d'eau: 1,2/8 Litres/tasses
- Hauteur du bec verseur: 100-120 mm
- Quantité de café noir: 60/120 ml
- Arrêt automatique: 30 minute(s)

Dimensions

- Dimensions (l x H x P): 190 x 340 x 300 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x D): 232 x 378 x 388 mm