



SENSEO® Viva Café Machine à café à dosettes

- Technologie SENSEO® Booster d'arômes
- Noir intense
- Bec verseur métallique ajustable
- Démarrage instantané



HD7829

Découvrez un goût plus riche et intense

SENSEO® Booster d'arômes, pour tirer le meilleur des dosettes

La machine à café SENSEO® Viva Café maximise les saveurs du café grâce à la technologie innovante SENSEO® Booster d'arômes. Les 45 buses d'arôme répartissent l'eau chaude de manière optimale sur toute la dosette afin qu'elle entre en contact avec la totalité des 50 grains de café à la fois.

Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- SENSEO® Booster d'arômes, pour tirer le maximum d'arômes de vos dosettes
- Une couche de crème délicieuse, signature de la qualité SENSEO®
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante
- Système unique de préparation du café pour un goût et une température optimaux

À chaque moment son plaisir café

- Un large choix de cafés et boissons gourmandes, adaptés à tous les goûts

Design élégant

- Bec verseur métallique ajustable s'adaptant à votre tasse préférée

Fonctionnement simple et rapide

- Machine à café unique préparant 2 tasses à la fois
- Démarrage instantané, pour sélectionner le café pendant le temps de chauffe.
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie.
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Machine à café à dosettes

Technologie SENSEO® Booster d'arômes Noir intense, Bec verseur métallique ajustable, Démarrage instantané

HD7829/64

Points forts

Technologie Booster d'arômes



Tirez le meilleur de votre dosette grâce à la technologie innovante SENSEO® Booster d'arômes. Le goût est plus riche et intense, grâce à une distribution plus fine de l'eau via les 45 buses d'arôme assurant une répartition optimale de l'eau chaude sur l'ensemble de la dosette SENSEO®. Chaque particule de café moulu peut ainsi libérer tous ses arômes et parfums, pour un goût plus riche et intense.

Une couche de crème délicieuse



La sélection raffinée de café SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite et une couche de crème savoureuse, preuve d'un goût et d'une qualité d'exception.

Indicateur de détartrage



La machine à café SENSEO® vous signale qu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant SENSEO® spécialement conçu pour garantir un café au goût sensationnel et éviter que le calcaire présent dans l'eau du robinet ne s'accumule.

Bec verseur métallique ajustable



Relevez ou abaissez le bec verseur de la machine à café SENSEO® Viva Café pour l'adapter à la taille de votre tasse préférée.

Un large choix de cafés et boissons gourmandes



SENSEO® propose un large choix de cafés et boissons gourmandes, dont les caractéristiques distinctives satisferont tous les goûts.

Une ou deux tasses à la fois



Cette cafetière SENSEO® prépare une ou deux délicieuses tasses de café en moins d'une minute.

Arrêt automatique



Votre machine à café SENSEO® s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes, vous permettant ainsi d'économiser de l'énergie.



Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO₂. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Machine à café à dosettes

Technologie SENSEO® Booster d'arômes Noir intense, Bec verseur métallique ajustable, Démarrage instantané

Caractéristiques

Design

- Couleur: Noir intense

Finition

- Matériau du bac d'égouttement: Métal
- Matériau du bec verseur: Acier inoxydable

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

Caractéristiques générales

- Idéal pour: Dosettes de café
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Démarrage instantané
- Boissons à base de café: Café crème
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W

- Consommation d'énergie - en veille: 0,36 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

Entretien

- Deux ans de garantie

Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 6 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Hauteur de tasse max.: 100 - 120 millimètre
- Pression de la pompe: 1 bar(s)
- Tension: 220-240 volt
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 millimètre
- Poids, emballage compris: 2,4 kg
- Poids du produit: 1,75 kg

