



SENSEO® Viva Café Machine à café à dosettes

- Technologie SENSEO® Booster d'arômes
- Rouge
- Bec verseur métallique ajustable
- Démarrage instantané



HD7829/81

Découvrez un goût plus riche et intense

SENSEO® Booster d'arômes, pour tirer le meilleur des dosettes

La machine à café SENSEO® Viva Café maximise les saveurs du café grâce à la technologie innovante SENSEO® Booster d'arômes. Les 45 buses d'arôme répartissent l'eau chaude de manière optimale sur toute la dosette afin qu'elle entre en contact avec la totalité des 50 grains de café à la fois.

Le plus délicieux des cafés SENSEO®

- Technologie Booster d'arômes, pour obtenir le meilleur des dosettes SENSEO®
- Une couche de crème délicieuse, signature de la qualité SENSEO®
- Système unique de préparation du café pour un goût et une température optimaux

À chaque moment son plaisir café

- Un grand choix de saveurs et de mélanges de café SENSEO®
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante

Design élégant

- Réglez le bec verseur pour l'adapter à votre tasse ou votre mug

Fonctionnement simple et rapide

- La seule machine à café à dosettes préparant deux tasses à la fois
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café pendant que la machine chauffe
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie.
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Points forts

Technologie Booster d'arômes



La technologie Booster d'arômes répartit l'eau chaude de manière uniforme sur toute la dosette SENSEO® grâce aux 45 buses d'arôme. Tirez le meilleur de votre dosette, pour un café SENSEO® on ne peut plus délicieux.

Une couche de crème délicieuse



La sélection raffinée de café SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite et une couche de crème savoureuse, preuve d'un goût et d'une qualité d'exception.

Indicateur de détartrage



La cafetière SENSEO® vous indique lorsqu'un détartrage est nécessaire. Utilisez le détartrant

SENSEO® tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

Bec verseur métallique ajustable



Réglez la position du bec verseur pour l'adapter à la taille de votre tasse ou de votre mug.

Un large choix de cafés et boissons gourmandes



SENSEO® propose un grand choix de saveurs et de mélanges. À chaque mélange correspond un arôme particulier, afin de satisfaire tous les goûts.

Une ou deux tasses à la fois



Prépare une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

Arrêt automatique



La cafetière SENSEO® s'éteint automatiquement 30 minutes après la préparation du café, pour économiser l'énergie et assurer la sécurité de l'appareil.

Système unique de préparation du café

La SENSEO® sait comment tirer le meilleur du grain de café afin d'obtenir une délicieuse tasse de café. Le système SENSEO® est d'une grande simplicité. L'eau est acheminée de la chaudière à la dosette de café afin de libérer l'arôme de cette dernière, pour une tasse de café parfaite. Avec SENSEO®, la qualité est toujours au rendez-vous.

Démarrage instantané

Appuyez sur le bouton 1 ou 2 tasses pendant que l'appareil chauffe pour que la SENSEO® commence automatiquement à préparer un délicieux café SENSEO®.

Caractéristiques

Design

- Couleur: Rouge

Finition

- Matériau du bac d'égouttement: Métal
- Matériau du bec verseur: Acier inoxydable

Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

Caractéristiques générales

- Idéal pour: dosettes
- Tasses à la fois: 2
- Facile à nettoyer et à entretenir: Indicateur de détartrage, Éléments compatibles lave-vaisselle
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable, Réservoir d'eau amovible, Arrêt automatique, Arrêt de la préparation, Témoin de réservoir d'eau vide, Démarrage instantané
- Technologie SENSEO® Booster d'arômes

Développement durable

- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W

- Consommation d'énergie - en veille: 0,36 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)

Entretien

- Deux ans de garantie

Spécificités techniques

- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Capacité du réservoir d'eau: 0,9 l
- Capacité du réservoir d'eau: Jusqu'à 6 tasses
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Fréquence: 50 Hz
- Pression de la pompe: 1 bar(s)
- Tension: 220-240 volt
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.

Poids et dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 232 x 370 x 380 millimètre
- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 310 x 340 millimètre
- Poids du produit: 1,75 kg