




SENSEO® Latte Select  
Machine à café à  
dosettes

• Cappuccino et latte



HD7850/61

## Un café sensationnel. Une délicieuse mousse de lait.

Préparez de délicieuses spécialités de café SENSEO® avec un seul bouton.

La machine à café SENSEO® Latte prépare de délicieuses spécialités de café à base de lait frais. Vous pouvez réaliser en un instant de délicieux Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte ou votre café noir SENSEO® habituel.



### Un café sensationnel

- Système unique de préparation du café pour un goût exceptionnel
- Vaste gamme de dosettes pour un choix varié
- Une délicieuse couche de mousse pour faire de votre pause café un moment d'exception
- Option de sélection du niveau d'eau pour personnaliser votre café

### Spécialités de café à base de lait frais

- Un choix de délicieuses spécialités de café au lait
- Carafe à lait frais amovible pour une utilisation pratique
- Mousseur automatique pour un lait parfaitement mousseux
- Bouton Easy-clean pour un nettoyage facile
- Double système de chauffe pour le café et le lait

### Extrême simplicité

- Le repose-tasses ajustable s'adapte à toutes les tailles de tasses.
- Réservoir d'eau XL amovible pour un remplissage moins fréquent
- Voyants indiquant le niveau d'eau pour une utilisation pratique



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

## Points forts

### Fonction Easy-clean



Grâce à la fonction Easy-clean, vous pouvez éliminer les résidus de lait de votre machine rapidement et facilement. Elle vous indique également lorsqu'il est temps de procéder au nettoyage ou au détartrage de la machine.

### Système unique de préparation du café



Système unique de préparation du café SENSEO® par Philips et Maison du Café. Chaque tasse est fraîchement préparée et le dosage entre le café et l'eau est idéal. La garantie d'un café intense et raffiné à l'arôme délicieux.

### Vaste gamme de dosettes



Depuis 250 ans, Maison du Café sait soigneusement sélectionner, torréfier et moulinier des grains de café afin d'obtenir le meilleur goût. La gamme de dosettes SENSEO® de Maison du Café est une sélection de cafés de première qualité, gage d'un goût inégalable. Les saveurs et mélanges différents vous garantissent un vaste choix qui s'adapte à toutes les occasions et à tous les goûts.

### Une délicieuse couche de mousse



La sélection de café raffinée SENSEO® de Maison du Café et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite et une couche de mousse savoureuse, preuves d'un goût d'exception et d'une qualité inégalable.

## Caractéristiques

### Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 210 x 340 x 360 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l
- Hauteur de tasse maximale: 97 - 133 millimètre
- Capacité max. en nombre de tasses: Jusqu'à 8 tasses
- Poids du produit: 2,4 kg

### Spécificités techniques

- Alimentation: 2 650 W
- Tension: 220-240 volt
- Fréquence: 50 Hz
- Longueur du cordon: 80 cm
- Arrêt automatique: 30 minute(s)
- Quantité de café noir: 80/100/140 ml
- Quantité de Cappuccino: 160 ml
- Quantité de Caffè Latte: 190 g ml
- Quantité de Latte Macchiato: 220 ml

### Design

- Couleur(s): Noir intense
- Matériaux: Plastique

### Pays d'origine

- Pays d'origine: Pologne