



**SENSEO®**  
Cappuccino Select  
Koffiezetapparaat

- Cappuccino met verse melk
- Deep Black
- Geïntegreerde melkopschuimer
- Easy-Clean-functie

HD7853/60



De beste cappuccino wordt gemaakt met verse melk!

met geïntegreerde melkopschuimer

Met het SENSEO® Cappuccino Select-koffiezetapparaat maakt u een verrukkelijke cappuccino met verse melk. De geïntegreerde melkopschuimer stoomt de melk voor een romig schuimlaagje. Geniet met één druk op de knop van een geweldige cappuccino of een kop zwarte SENSEO® koffie!

**Koffiespecialiteiten met een vers laagje melkschuim**

- Geïntegreerde melkopschuimer voor het romigste melkschuimlaagje
- Heerlijke cappuccino gemaakt met een vers laagje melkschuim

**Snelle en eenvoudige bediening**

- Koffie met één druk op de knop
- Uniek koffiezetapparaat dat 2 kopjes tegelijk zet
- Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken
- Automatische uitschakeling na 30 minuten voor de veiligheid en om energie te besparen

**Altijd een heerlijke kop koffie**

- Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®

**Koffievariëteit voor elk moment**

- Voor ieder wat wils dankzij een verscheidenheid aan koffiesmaken



*Senseo®*

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Geïntegreerde melkopschuimer



De unieke gepatenteerde melkopschuimer produceert gestoomde melk voor een prachtige romige schuimlaag. Giet verse melk in het melkreservoir, druk op de knop en geniet op een eenvoudige, handige manier van perfect gemaakte dranken met melkschuim.

### Heerlijke cappuccino



Geniet van een heerlijke SENSEO® cappuccino: een zalige combinatie van koffie en verse melk. Elk kopje heeft een romig melkschuimlaagje, net zoals in een grand café!

### Eénknopsbediening



Met dit koffiezetapparaat kunt u eenvoudig een of twee koppen koffie bereiden met één druk op de knop.

### Ontkalkingsindicator



Het Senseo® koffiezetapparaat waarschuwt u wanneer u het moet ontkalken. Ontkalk met de speciaal ontwikkelde Senseo® ontkalker, voor de beste koffiesmaak en om kalkaanslag uit het leidingwater te voorkomen.

### Verscheidenheid aan smaken



SENSEO® biedt een verscheidenheid aan koffiesmaken, elk met een uitgesproken eigen nuance al naargelang uw persoonlijke voorkeur.

## Specificaties

### Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 2,4 kg
- Afmetingen van product (b x d x h): 210 x 340 x 360 mm
- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 232 x 390 x 399 mm

### Algemene specificaties

- Koppen tegelijkertijd: 2
- Te gebruiken koffievormen: SENSEO® koffiepads
- Speciale functies: Geïntegreerde beker
- Aanpasbaar per drank: Geheugenfunctie voor inhoud van de kop
- Gebruiksgemak en comfort: Afneembare lekbak, Automatische uitschakeling
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Vaatwasmachinebestendige onderdelen, Ontkalkindicator
- Koffiedranken: Café Crème, Café Latte, Cappuccino

### Afwerking

- Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
- Materiaal lekbak: Metaal
- Materiaal hoofdunit: Plastic
- Materiaal waterreservoir: Plastic

### Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen

### Ontwerp

- Kleur: Deep Black

### Duurzaamheid

- Energieverbruik in stand-by: 0,15 W
- Energieverbruik koffiezetten: 2650 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)

### Service

- 2 jaar garantie

### Technische specificaties

- Pompdruk: 1 bar
- Capaciteit melkbeker: 150 L
- Max. kophoogte: 117 mm
- Koffiezetijd voor één kopje: 30 sec
- Waterboilers: 1
- Koffiezetijd voor twee kopjes: <60 sec
- Frequentie: 50 Hz
- Snoerlengte: 0,8 m
- Capaciteit waterreservoir: 1,2 L
- Voltage: 220 - 240 volt