

PHILIPS

Cafeteira com sachê original

Cappuccino Select

Cappuccino com leite fresco

Preta

Espumador de leite integrado

função de fácil limpeza

HD7853/66



Os melhores cappuccinos são preparados com leite fresco

Com espumador de leite integrado

A cafeteira SENSEO® Cappuccino Select prepara um cappuccino delicioso usando leite fresco. O espumador de leite integrado produz leite vaporizado para uma camada de creme deliciosa. Saboreie um delicioso café ou cappuccino SENSEO® café com apenas um toque de um botão!

Operação simples e rápida

- Café delicioso com o toque de um botão
- Exclusiva cafeteira que prepara 2 xícaras de uma vez.
- Desligamento automático após 30 minutos para segurança e economizar energia.
- A luz indicadora avisa o momento de descalcificar a cafeteira

Sempre uma deliciosa xícara de café

- Deliciosa camada de creme como prova da qualidade SENSEO®

Diversos tipos para todos os momentos

- Variedades de tipos e sabores para diferentes gostos

Especialidades feitas c/ café e espuma de leite

- Saborosos cappuccinos com uma camada cremosa de leite vaporizado na hora
- Espumador integrado que oferece camadas de creme de dar água na boca

Especificações

Desempenho

Especialidades de leite fresco: cappuccino
Tempo de preparo para 1 xícara: 30s
Tempo de preparo para 2 xícaras: < 60s

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (CxLxA): 232 x 390 x 399 mm

Dimensões do produto (C x L x A): 210 x 340 x 360 mm

Capacidade do reservatório de água: 1,2 E

Capacidade do recipiente para leite: 0,15 E

Altura máxima da xícara: 117 mm

Peso do produto: 2,4 kg

Especificações gerais

Facilidade de limpeza e manutenção: As peças podem ser lavadas na lava-louças

Fácil de usar

2 xícaras ao mesmo tempo
Tempo de desligamento automático: 30 minutos

Fácil de limpar

Indicador Calc
Peças próprias para lava-louças

Design

Cor: Preta
Bandeja de pingos (metal)

Sustentabilidade

Consumo de energia: 0,15W (no modo de espera), 2650W (durante o preparo)
Fabricada com materiais reciclados: 90% (documentação e embalagem)

Serviço

Garantia internacional de dois anos

Especificações técnicas

Pressão da água na bomba: 1 bar (filtros de café e creme)

Tipos de café compatíveis: Sachês de café SENSEO®

País de origem: Fabricado na Polônia, Projetado na Holanda

Capacidade do reservatório de água: 8 xícaras/1,2L

Lig/Desl: 1370 W

Frequência: 60 Hz

Voltagem: 220-240 volt

Comprimento do cabo: 80 cm

