




**SENSEO® Quadrante**  
Cafeteira com sachê  
original

- Altura da bandeja ajustável
- Preto



**HD7863/64**

Delicioso café com um toque, em um design moderno

Aprecie a qualidade da SENSEO® e modernize sua casa

Modernize sua casa com a cafeteira SENSEO® Quadrante. Saboreie seus momentos com café usando o sistema de preparo confiável SENSEO®, agora com bandeja ajustável para caber em sua xícara de café favorita

**Sempre uma deliciosa xícara de café**

- Deliciosa camada de creme como prova da qualidade SENSEO®
- Sistema de preparo exclusivo para a temperatura e o sabor ideais
- A cafeteira é testada mais de 10.000 vezes para garantir uma qualidade consistente

**Diversos tipos para todos os momentos**

- Variedades de tipos e sabores para diferentes gostos

**Operação simples e rápida**

- Exclusiva cafeteira que prepara 2 xícaras de uma vez.
- Bandeja ajustável para você usar a sua xícara favorita
- Desligamento automático após 30 minutos para segurança e economizar energia.
- Café delicioso com o toque de um botão



*Senseo®*

**PHILIPS**

\* Based on retail sales volumes

Cafeteira com sachê original  
Altura da bandeja ajustável Preto

## Destaques

### Deliciosa camada de creme



A fina seleção de café SENSEO® e o exclusivo sistema de preparação SENSEO® garantem uma xícara de café perfeita, sempre com uma deliciosa camada de creme de café — prova de sabor e alta qualidade.

### Operação com um botão



Com essa cafeteira para sachês você facilmente pode preparar uma ou duas xícaras de café com o uso de apenas um botão.

### Bandeja de pingos ajustável



Ao aumentar ou reduzir a altura da bandeja, é possível ajustar a cafeteira Philips SENSEO® de

acordo com o tamanho da sua xícara ou caneca favorita.

### Variedade de tipos e sabores



A SENSEO® oferece uma grande variedade de tipos e sabores de café, cada um com um sabor diferenciado para agradar sua preferência.

### 1 ou 2 xícaras ao mesmo tempo



Esta cafeteira SENSEO® prepara uma ou duas xícaras do delicioso café SENSEO® em menos de um minuto.

### Desligamento automático



A cafeteira SENSEO® desliga automaticamente após 30 minutos a fim de economizar energia.

HD7863/64

## Especificações

### Desempenho

- Tempo de preparo para 1 xícara: 30s
- Tempo de preparo para 2 xícaras: < 60s

### Peso e dimensões

- Capacidade do reservatório de água: 1,2 E
- Peso do produto: 2 kg
- Dimensões da embalagem (CxLxA): 224 x 320 x 328 mm
- Dimensões do produto (C x L x A): 190 x 270 x 290 mm
- Altura máxima da xícara: 75 a 125 mm

### Fácil de usar

- 2 xícaras ao mesmo tempo
- Bocal ajustável
- Bandeja de pingos ajustável
- Tempo de desligamento automático: 30 minutos
- Bandeja de pingos removível
- Indicação de reservatório vazio

### Fácil de limpar

- Peças próprias para lava-louças

### Design

- Cor: Preto
- Bandeja de pingos (metal)
- Bico cromado
- Bico em aço inoxidável

### Sustentabilidade

- Certificação de sustentabilidade: Tique Verde
- Consumo de energia: 0,35W (no modo de espera), 1450W (durante o preparo)
- Fabricada com materiais reciclados: 90% (documentação e embalagem)

### Serviço

- Garantia internacional de dois anos

### Especificações técnicas

- Tipos de café compatíveis: Sachês de café SENSEO®
- Pressão da água na bomba: 1 bar (filtros de café e creme)
- País de origem: Fabricado na Polônia, Projetado na Holanda
- Capacidade do reservatório de água: 8 xícaras/1,2L
- Lig/Desl: 1.450 W
- Comprimento do cabo: 80 cm
- Frequência: 50 - 60 Hz
- Voltagem: 110 a 127 volt

Data de emissão  
2019-03-28

Versão: 8.0.1

EAN: 08 71010 35891 74

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)