



## SENSEO® Quadrante Machine à café à dosettes

- Repose-tasses ajustable
- Blanc titane
- Sélecteur d'intensité



HD7864/11

Design moderne et délicieux café à la simple pression d'un bouton

Profitez de la qualité SENSEO® et choisissez l'intensité de votre café

Donnez une touche de style à votre intérieur avec la machine à café SENSEO® Quadrante. Savourez vos pauses café grâce au système de préparation du café unique SENSEO®, désormais équipé d'un reposer-tasse ajustable en fonction de la taille de votre tasse.

### Un café toujours délicieux

- Une couche de crème délicieuse, signature de la qualité SENSEO®
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante
- Système unique de préparation du café pour un goût et une température optimaux

### À chaque moment son plaisir café

- Vous avez le choix entre 2 recettes : un café court et serré ou long et doux
- Un large choix de cafés et boissons gourmandes, adaptés à tous les goûts

### Fonctionnement simple et rapide

- Machine à café unique préparant 2 tasses à la fois
- Repose-tasses ajustable s'adaptant à votre tasse préférée
- Arrêt automatique au bout de 30 minutes offrant sécurité et économies d'énergie
- Un café à la simple pression d'un bouton



\* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

## Points forts

### Une couche de crème délicieuse



La sélection raffinée de café SENSEO® et le système de préparation unique SENSEO® vous permettent d'obtenir une tasse de café parfaite et une couche de crème savoureuse, preuve d'un goût et d'une qualité d'exception.

### Commande à la simple pression d'un bouton



Cette machine à café à dosettes vous permet de préparer une ou deux tasses de café en toute simplicité, à la simple pression d'un bouton.

### Plateau égouttoir réglable



Relevez ou abaissez le repose-tasses pour adapter votre machine à café Philips SENSEO® à la taille de votre tasse préférée.

### Un large choix de cafés et boissons gourmandes



SENSEO® propose un large choix de cafés et boissons gourmandes, dont les caractéristiques distinctives satisferont tous les goûts.

### Une ou deux tasses à la fois



Cette cafetière SENSEO® prépare une ou deux délicieuses tasses de café en moins d'une minute.

### Sélecteur d'intensité



Savourez une tasse de délicieux café en ajustant son intensité et sa force. Choisissez désormais entre café court et serré ou café long et doux grâce au sélecteur d'intensité de votre SENSEO®.

## Caractéristiques

### Caractéristiques générales

- Tasses à la fois: 2
- Support de café compatible: Dosettes SENSEO®
- Personnalisation de la boisson: Intensité du café réglable
- Confort et facilité d'utilisation: Bec verseur ajustable, Repose-tasses amovible, Arrêt automatique
- Facile à nettoyer et à entretenir: Éléments compatibles lave-vaisselle
- Boissons à base de café: Café crème

### Finition

- Matériau de la chaudière: Métal et polyamide renforcé de fibres de verre
- Matériau du bac d'égouttement: Métal
- Matériau du corps de l'appareil: Plastique
- Matériau du bec verseur: Résine synthétique chromée
- Matériau du réservoir d'eau: Plastique

### Pays d'origine

- Fabriqué en: Pologne

### Poids et dimensions

- Poids du produit: 2,79 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 190 x 270 x 290 millimètre
- Dimensions de l'emballage (l x P x H): 224 x 320 x 328 millimètre

### Design

- Couleur: Blanc titane

### Développement durable

- Consommation d'énergie - en veille: 0,35 W
- Consommation d'énergie - pendant la préparation: 1 450 W
- Constitué de matériaux recyclés: 90 % (emballage et documentation)
- Certification de développement durable: Logo « Produit vert »

### Entretien

- Deux ans de garantie

### Spécificités techniques

- Pression de la pompe: 1 bar
- Hauteur de tasse max.: 75 - 125 millimètre
- Temps de préparation 1 tasse: 30 s.
- Chaudières: 1
- Temps de préparation deux tasses: < 60 s.
- Fréquence: 50 Hz
- Longueur du cordon: 0,8 m
- Capacité du réservoir d'eau: 1,2 l
- Tension: 220 - 240 volt