



SENSEO® Twist Kaffeepadmaschine

- Höhe der Abtropfschale verstellbar
- Graublau und schwarz
- Funktion zur Kaffeestärkewahl



HD7870/60

Bereiten Sie Ihren SENSEO® Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu

Wählen Sie Ihre Kaffeestärke mit intuitiver Bedienung

Bringen Sie Stil in Ihre Küche mit der SENSEO® Twist Kaffeepadmaschine. Wählen Sie einfach zwischen zwei Rezepten: milder, normaler oder kleiner, starker Kaffee. Die intuitive Bedienung und der anpassbare Auslauf bieten Ihnen zudem großartigen Kaffeegenuss.

Immer eine köstliche Tasse Kaffee

- Leckere Crema für Ihren Kaffee als Beweis für die SENSEO® Qualität
- Gerät wird mehr als 10.000 Mal geprüft, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen

Kaffeevarianten für jede Gelegenheit

- Große Auswahl an SENSEO® Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen
- Wählen Sie zwischen 2 Rezepten: kleiner, starker oder milder, normaler Kaffee

Schnelle und einfache Bedienung

- Einzigartige Kaffeemaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
- Höhenverst. Kaffeeauslauf für Ihre Lieblingstasse
- Intuitive Bedienelemente für eine intelligente Benutzerführung
- Mit der Direktstart-Funktion bereiten Sie Ihren Kaffee während des Aufheizens zu
- Automatische Abschaltung nach 15 Min., um Energie zu sparen
- Die Entkalkungsleuchte erinnert Sie daran, wann das Gerät entkalkt werden muss



Senseo®

PHILIPS

Besonderheiten

Funktion zur Kaffeestärkewahl



Bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee mit der von Ihnen bevorzugten Kaffeestärke und Geschmacksintensität zu. Mit der Funktion zur Kaffeestärkeinstellung auf Ihrer SENSEO® können Sie zwischen einem kleinen, starken und einem milden, normalen Kaffee wählen.

Leckere Crema für Ihren Kaffee



Die feine SENSEO® Kaffeerauswahl und das einzigartige SENSEO® Brühsystem garantieren eine leckere Crema bei jedem Kaffee – der Beweis für besten Geschmack und erstklassige Qualität.

Entkalkungsanzeige



Die SENSEO® Kaffeemaschine erinnert Sie an das Entkalken. Entkalken Sie mit dem SENSEO® Entkalker alle 3 Monate, um Ihr

Gerät frei von Kalkablagerungen zu halten und somit zu gewährleisten, dass jede Tasse maximal gefüllt wird, der Kaffee die perfekte Temperatur hat und die Haltbarkeit der Maschine optimiert wird. Verwenden Sie keinen Essig, da dieser Schäden an der SENSEO® Kaffeemaschine verursachen und den Geschmack beeinträchtigen kann.

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf



Sie können den Kaffeeauslauf der SENSEO® Kaffeepadmaschine nach oben oder nach unten schieben, sodass Sie jede Ihrer Lieblingstassen verwenden können.

Intuitive Bedienelemente

Die einzigartigen Bedienelemente mit intelligenter Benutzerführung ermöglichen eine moderne und intuitive Bedienung der Philips SENSEO® Kaffeepadmaschine. Die LED-Anzeigen führen Sie durch die verschiedenen Funktionen Ihrer Kaffeemaschine und machen Ihr Kaffeelerlebnis noch komfortabler.

Große Auswahl an Mischungen und Geschmacksrichtungen



SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeemischungen und Geschmacksrichtungen,

jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.

1 oder 2 Tassen gleichzeitig



Genießen Sie mit der SENSEO® Kaffeemaschine eine oder zwei Tassen Ihres köstlichen Kaffees in weniger als einer Minute.



Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Ursprungsland

- Hergestellt in: Polen

Allgemeine Spezifikationen

- Kaffeespezialitäten: Café Crème
- Geeignet für: SENSEO® Kaffeepads
- Tassen gleichzeitig: 2
- Kaffeestärke-Einstellungen: 2
- Spezielle Funktionen: Leicht zu öffnender Wasserbehälter
- Pro Getränk anpassen: Einstellbare Kaffeestärke
- Benutzerfreundlichkeit und Komfort: Direktstart, Herausnehmbare Abtropfschale, Brühstopp, Transparenter Wasserbehälter, Abnehmbarer Auslauf, Abnehmbarer Wasserbehälter, Automatisches Abschalten
- Einfache Reinigung und Wartung: Entkalkungsanzeige, Spülmaschinenfeste Teile

Ausführung

- Material Abtropfschale: Kunststoff
- Material Auslauf: Kunststoff
- Material des Durchlauferhitzers: Metall und glasfaserverstärktes Polyamid
- Material Wasserbehälter: Kunststoff
- Gehäusematerial: Kunststoff

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (B x T x H):

250 x 310 x 320 mm

- Produktgewicht: 2,17 kg
- Abmessungen der Verpackung (B x T x H): 290 x 293 x 360 mm

Design

- Farbe: Graublau und schwarz

Nachhaltigkeit

- Stromverbrauch Stand-by-Modus: 0,22 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.450 W
- Aus recyceltem Material hergestellt: 90 % (Dokumentation und Verpackung)

Service

- 2 Jahre Garantie

Technische Daten

- Durchlauferhitzer: 1
- Brühzeit von 2 Tassen: < 60 Sek.
- Brühzeit einer Tasse: 30 Sek.
- Kapazität Wasserbehälter: 1 l
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Kabellänge: 0,8 m
- Spannung: 220 bis 240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Pumpendruck: 1 Bar

