



SENSEO® Twist Koffiezetapparaat

- Verstelbare ladehoogte
- Misty blue en zwart
- Instelbare sterkte



HD7870/60

Zet uw SENSEO® koffie precies zoals u hem wilt

Kies de gewenste koffiesterkte met intuïtieve bediening

Geef uw keuken een vleugje stijl met de SENSEO® Twist-koffiemachine. U kunt eenvoudig kiezen tussen twee recepten; grote milde of kleine sterke koffie. De intuïtieve bediening en verstelbare schenktuit zorgen bovendien voor optimaal gemak.

Altijd een heerlijke kop koffie

- Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®
- Machine is meer dan 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

Koffievariëteit voor elk moment

- Groot assortiment SENSEO® koffieblends en smaken
- Kies tussen de 2 recepten: kleine kop sterke koffie of grote kop milde koffie

Snelle en eenvoudige bediening

- De enige coffee pad-machine die twee kopjes koffie tegelijk zet
- Verstelbare tuit voor uw favoriete kopje
- Slimme, intuïtieve bediening
- Met de functie Onmiddellijk starten wordt uw koffie gezet zodra de machine is opgewarmd
- Automatische uitschakeling na 15 minuten om energie te besparen
- Het ontkalkingslampje geeft aan wanneer u het apparaat moet ontkalken



Senseo®

PHILIPS

Kenmerken

Instelbare sterkte



Bereid het ideale kopje door zelf de sterkte en smaakintensiteit in te stellen. Met de sterkte-instelling op het SENSEO® apparaat kunt u voor sterke of milde koffie kiezen.

Heerlijk crèmelaagje



Dankzij het heerlijke SENSEO® koffieassortiment en het unieke SENSEO® koffiezetstelsel heeft uw perfecte kopje koffie altijd een rijke en verrukkelijke schuimlaag; het bewijs voor een overheerlijke smaak en hoge kwaliteit.

Ontkalkingsindicator



Het SENSEO® koffiezetapparaat herinnert u eraan wanneer u de machine moet ontkalken. Ontkalk elke 3 maanden met SENSEO® ontcaler om uw apparaat vrij te houden van kalk voor maximaal koffievolume, de perfecte koffietemperatuur en om de levensduur van uw apparaat te maximaliseren. Gebruik geen azijn. Dit kan uw SENSEO® apparaat beschadigen en heeft een negatieve invloed op de koffiesmaak.

Verstelbare tuit



De tuit is in hoogte verstelbaar, zodat het SENSEO® koffiezetapparaat plaats biedt aan kopjes en mokken van verschillende grootte.

Intuïtieve bediening

Bedien uw Philips SENSEO® koffiezetapparaat op een moderne en intuïtieve manier via de unieke, slimme bediening. De LED-lampjes leiden u door de verschillende functies van uw apparaat. Zo wordt het koffiezetten leuker en handiger dan ooit.

Verscheidenheid aan smaken



SENSEO® biedt een grote verscheidenheid aan koffiesmaken. Elk smaak heeft een uitgesproken eigen nuance die perfect bij de individuele voorkeur past.

Een of twee kopjes tegelijkertijd



Zet 1 of 2 kopjes heerlijke SENSEO® koffie in minder dan een minuut.



Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen

Algemene specificaties

- Koffiedranken: Café Crème
- Geschikt voor: SENSEO® koffiepads
- Koppen tegelijkertijd: 2
- Instellingen voor koffiesterkte: 2
- Speciale functies: Eenvoudig te openen waterreservoir
- Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte
- Gebruiksgemak en comfort: Onmiddellijk starten, Afneembare lekbak, Afgiftestop, Doorzichtig waterreservoir, Verstelbare tuit, Verwijderbaar waterreservoir, Automatische uitschakeling
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Ontkalkindicator, Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Afwerking

- Materiaal lekbak: Plastic
- Materiaal tuit: Plastic
- Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
- Materiaal waterreservoir: Plastic
- Materiaal hoofdunit: Plastic

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (b x d x h): 250 x 310 x

- 320 millimeter
- Productgewicht: 2,17 kg
- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 290 x 293 x 360 millimeter

Ontwerp

- Kleur: Misty blue en zwart

Duurzaamheid

- Energieverbruik in stand-by: 0,22 W
- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)

Service

- 2 jaar garantie

Technische specificaties

- Waterboilers: 1
- Koffiezettijd voor twee kopjes: <60 sec
- Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
- Capaciteit waterreservoir: 1 L
- Max. kophoogte: 150 millimeter
- Snoerlengte: 0,8 m
- Voltage: 220 - 240 volt
- Frequentie: 50 Hz
- Pompdruk: 1 bar

