



### SENSEO® Up+ Koffiezetapparaat

- Compact formaat
- Deep Black
- koffiegeheugenfunctie
- Onmiddellijk starten



HD7884/60

## Verrukkelijke, intense koffie met één druk op de knop

### Met de meest compacte SENSEO® ooit

Verrijk uw koffiemomenten met de kleine en gebruiksvriendelijke bekroonde SENSEO® Up-koffiepadmachine. Het meest compacte design ooit biedt een sterke kleine of grote milde koffie met slechts één druk op de knop. De door u gewenste koffiesterkte wordt bovendien onthouden.

#### **Altijd een heerlijke kop koffie**

- Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van SENSEO®
- Uniek koffiezetstelsel voor een optimale smaak en temperatuur
- Machine is meer dan 10.000 keer getest om een consistente kwaliteit te garanderen

#### **Koffievariëteit voor elk moment**

- Persoonlijk koffiegeheugen om altijd zeker te zijn van uw favoriete koffie
- Kies tussen de 2 recepten: kleine kop sterke koffie of grote kop milde koffie

#### **Snelle en eenvoudige bediening**

- Onmiddellijk starten om met één druk op de knop het apparaat in te schakelen en koffie te zetten
- Onmiddellijke automatische uitschakeling voor de veiligheid en om energie te besparen
- Afneembare lekbak voor koppen van verschillende formaten
- Lichtindicatie geeft aan wanneer u moet ontkalken



\* Based on retail sales volumes



## Kenmerken

### Instelbare sterkte



Bereid het ideale kopje door zelf de sterkte en smaakintensiteit in te stellen. Met de sterkte-instelling op het SENSEO® apparaat kunt u voor sterke of milde koffie kiezen.

### Onmiddellijke automatische uitschakeling



Uw SENSEO® koffiezetapparaat wordt direct na het koffiezetten automatisch uitgeschakeld. Zo bespaart u energie.

### Onmiddellijk starten



De directe startfunctie staat toe dat u uw SENSEO® koffiezetapparaat inschakelt en uw koffie maakt met slechts één aanraking van een knop.

### Persoonlijk koffiegeheugen



U kunt het koffiezetapparaat programmeren om de hoeveelheid gewenste koffie te zetten tot een maximum van 145 ml. Voel u vrij om te experimenteren en te ontdekken wat u het lekkerst vindt.

### Afneembare lekbak



De lekbak is afneembaar, zodat het SENSEO® koffiezetapparaat van Philips plaats biedt aan kopjes en mokken van verschillende grootte.

## Specificaties

### Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen

### Algemene specificaties

- Koffiedranken: Café Crème
- Te gebruiken koffievormen: SENSEO® koffiepads
- Koppen tegelijkertijd: 1
- Instellingen voor koffiesterkte: 2
- Speciale functies: Eenvoudig te openen waterreservoir
- Aanpasbaar per drank: Geheugenfunctie voor inhoud van de kop, Instelbare koffiesterkte
- Gebruiksgemak en comfort: Onmiddellijk starten, Afneembare lekbak, Afgiftestop, Automatische uitschakeling
- Eenvoudig te reinigen en onderhouden: Kalkindicator, Vaatwasmachinebestendige onderdelen

### Afwerking

- Materiaal boiler: Metaal en glasgevuld polyamide
- Materiaal lekbak: Metaal
- Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en kunststof
- Materiaal tuit: Roestvrij staal
- Materiaal waterreservoir: Plastic

### Ontwerp

- Kleur: Deep Black

### Duurzaamheid

- Energieverbruik in stand-by: 0,22 W
- Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)

### Service

- 2 jaar garantie

### Technische specificaties

- Pompdruk: 1 bar
- Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
- Waterboilers: 1
- Capaciteit waterreservoir: 1 L
- Max. kophoogte: 150 mm
- Snoerlengte: 0,8 m
- Frequentie: 50 Hz
- Voltage: 220 - 240 volt

### Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (b x d x h): 107 x 352 x 226 mm
- Productgewicht: 2,26 kg
- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 165 x 270 x 390 mm

