



**SENSEO® SARISTA  
SARISTA  
Bean-funnel  
koffiezetapparaat**

- Gemaakt voor SENSEO® bean-funnel
- Pearl White



HD8010/10

## Ga voor SENSEO® SARISTA-koffiebonen met een twist

### Koffiezetapparaat voor 1 kopje, 2 kopjes of meer...

De SENSEO® SARISTA zet sensationele koffie van verse bonen. De hersluitbare bean-funnels zijn verkrijgbaar in zes verschillende smaken en zijn eenvoudig te verwisselen per kopje. Met één druk op de knop zet u één kopje, twee kopjes of een volle kan heerlijke, verse koffie!

#### **Sensationele koffiekwiteit**

- Verse bonen geseald in unieke bean-funnels
- Zetsysteem met optimale druk voor volle, ronde koffie

#### **Koffievariëteit voor elk moment**

- De bean-funnels in zes smaken zijn gemakkelijk per kopje te verwisselen
- Duurzame en hoogwmaalschijven om puurheid van iedere blend te garanderen.

#### **Altijd de juiste hoeveelheid**

- Selecteer één kopje, twee kopjes of een volle kan koffie
- Verse koffie met één druk op de knop

*Senseo®*  
**SARISTA**

*Senseo®*

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Verse bonen in bean-funnels



Koffiebonen van de hoogste kwaliteit worden zorgvuldig geselecteerd, gemelangeerd en gebrand door onze koffie-experts. Na het branden worden de bonen direct luchtdicht verpakt en geseald in de unieke transparante SENSEO® SARISTA bean-funnels. Hierdoor wordt optimale versheid en aroma gegarandeerd.

### Hersluitende bean-funnels




De hersluitende bean-funnels in zes verschillende smaken kunnen voor elk kopje in een handomdraai worden gewisseld. Hierdoor kunt u per kopje de smaak aanpassen en behouden de bonen hun versheid voor een volgend gebruik.

### Eén kopje, twee kopjes of een volle kan



Afhankelijk van de situatie kunt u met uw SENSEO® SARISTA eenvoudig één kopje, twee kopjes of een hele kan verse koffie zetten.

### Zetsysteem met optimale druk



Het unieke zetsysteem met optimale druk creëert een voortreffelijke smaak, volmaakt aroma en een heerlijke cremalaag; het bewijs van heerlijk vers gemalen koffie met een volle, ronde smaak.

### Duurzame en hoogwaardige maalschijven



De speciaal ontworpen hoge kwaliteit maalschijven in de SENSEO® SARISTA draaien zichzelf schoon na elke maalcyclus, om de puurheid van iedere koffieblend voor elke kopje koffie te garanderen.

### Eénknopsbediening



Met één druk op de knop kunt u eenvoudig een vers kopje koffie zetten.

## Specificaties

### Performance

- Koffiezettijd voor 1 kopje: 60 sec.
- Koffiezettijd voor 2 kopjes: 120 sec.
- Koffiezettijd voor een volle kan: 7 minuut/minuten

### Algemene specificaties

- Gebruiksgemak en comfort: Automatische uitschakeling

### Land van herkomst

- Geproduceerd in: Polen

### Gebruiksvriendelijk

- 2 koppen tegelijkertijd
- "Waterreservoir leeg"-indicatie
- Afgiftestop
- Afneembare lekbak

### Gemakkelijk schoon te maken

- Kalkindicator

### Ontwerp

- Kleur: Parelwit en warm zwart

### Duurzaamheid

- Energieklasse: Klasse A
- Energieverbruik koffiezetten: 2000 W
- Energieverbruik (tijdens het zetten): 2000 W
- Gemaakt van gerecycled materiaal: 90% (drukwerk en verpakking)
- Energieverbruik: 0,3 W (stand-by)

### Technische specificaties

- Pompdruk: 1 bar
- Capaciteit koffiediklade: 10 porties
- Max. kophoogte: 100 / 150 mm
- Snoerlengte: 0,8 m
- Capaciteit waterreservoir: 1,25 l
- Frequentie: 50 Hz
- Voltage: 220 - 240 volt

### Accessoires

- Kan: Thermische kan (niet meegeleverd)

### Gewicht en afmetingen

- Productgewicht: 7,1 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 9 kg
- Afmetingen van product (b x d x h): 258 x 318 x 442 mm
- Afmetingen van verpakking (b x d x h): 390 x 440 x 385 mm