

PHILIPS

Saeco

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ด้วย

ตนเอง

Poemia

เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิก

สีดำ



HD8232/01



ดื่มกาแฟเอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้ๆ ได้ทุกวัน

ด้วยแผ่นกรองระบบแรงดัน Crema

เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ด้วยตนเอง Saeco มอบความสนุกสนานของการเตรียมกาแฟเอสเปรสโซ่ประจำวันแบบดั้งเดิมแก่คุณ แผ่นกรองระบบแรงดัน Crema ที่จดสิทธิบัตรแล้วรับประกันว่าคุณจะได้รับฟองกาแฟนุ่มรสเลิศทุกครั้ง

เอสเปรสโซ่สไตล์อิตาลีแท้

- ที่ใส่แผ่นกรองระบบแรงดัน Crema
- 15 บาร์บีม
- ที่วางถ้วย

ความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

- เหมาะสำหรับกาแฟและกาแฟชนิดบรรจุพร้อมเสิร์ฟ
- เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิก
- ถูกหลักหลักสรีรศาสตร์สำหรับการใช้งานทุกวัน

สำหรับทุกวัน

- วัสดุคุณภาพระดับพรีเมียมที่ใช้งานได้ยาวนาน

ไฮไลต์

รายละเอียดเฉพาะ

แผ่นกรองระบบแรงดัน Crema



แผ่นกรอง Crema แบบพิเศษให้คุณมั่นใจว่าจะได้ฟองกาแฟที่แสนอร่อยและคงทน ไม่ว่าคุณเลือกเมล็ดกาแฟชนิดใดก็ตาม

กาแฟสดและกาแฟชนิดบรรจุพร้อมเสิร์ฟ



เพื่อความสะดวก คุณสามารถเลือกระหว่างกาแฟสดและกาแฟชนิดบรรจุพร้อมเสิร์ฟ

15 บาร์ปั๊ม



ระบบแรงดันสูงที่ช่วยดึงกลิ่นหอมของกาแฟออกมาได้อย่างเต็มที่

วัสดุคุณภาพระดับพรีเมียมที่ใช้งานได้ยาวนาน



เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ด้วยตนเอง Saeco ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนทาน

ที่วางถ้วย



ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเก็บถ้วยเอสเปรสโซ่และแก้วบนเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ได้ทันที จึงหยิบยื่นและเก็บได้สะดวกโดยไม่เปลืองเนื้อที่

ลูกเหล็กเหล็กสรีรศาสตร์สำหรับการใช้งานทุกวัน



ไม่จำเป็นการเติมน้ำหรือการทำความสะอาด การเทถ้วยกรองหรือถาดรองน้ำหยด คุณสามารถทำได้อย่างสะดวก

เครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิก



เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ Saeco มาพร้อมกับเครื่องตีฟองนมแบบคลาสสิกซึ่งบาร์리스ต้าเรียกว่า "Pannarello" ซึ่งจะจ่ายไอน้ำและเข้าไว้ในนมเพื่อเตรียมฟองนมชั้นเลิศ เผยความเป็นบาร์리스ต้าในตัวคุณด้วยการเตรียมนมแสนอร่อยแบบพิเศษด้วยวิธีการดั้งเดิม!

ข้อมูลทางเทคนิค

วัสดุหม้อต้มน้ำ: สเตนเลสสตีล (เหล็กกล้าไร้สนิม)
แรงดันน้ำในเครื่องปั๊ม: 15 บาร์ (เอสเปรสโซ่ที่สมบูรณ์แบบ)
ประเภทกาแฟที่รองรับ: Coffee pods, กาแฟสด
ประเทศผู้ผลิต: ผลิตในจีน, ออกแบบในอิตาลี
กำลังไฟ:
950 วัตต์
ความยาวสายไฟ: 80 ซม.

คุณสมบัติ

รองรับ Brita Filter: ตัวเลือก
ที่วางถ้วย: ผ่านการรับรอง
ที่วางถ้วยกรอง: แผ่นกรองระบบแรงดัน "Crema"
หัวคุดน้ำร้อน / ไอน้ำ: ผ่านการรับรอง
อินเตอร์เฟซ: สวิตช์แบบหมุน
เหมาะสำหรับกาแฟชนิดบรรจุพร้อมเสิร์ฟ: ผ่านการรับรอง
ท่อเป่า Pannarello:
พลาสติก
ระบบการชงพร้อมกัน: ผ่านการรับรอง

บริการ

รับประกันทั่วโลก 2 ปี: ผ่านการรับรอง

การออกแบบ

สี: สีดำ
วัสดุและการตกแต่ง: ABS

น้ำหนักและขนาด

ความจุถังคั้นน้ำ: 1.25 ลิตร
ขนาดสูงสุดของถ้วย: 75 มม.
น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 4 กก.
ขนาดของผลิตภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 200 x 265 x 297 มม.

