

PHILIPS

Saeco

Cafetera espresso manual

Poemia

Espumador de leche clásico

Negro



HD8323/42



Disfrute todos los días del auténtico café espresso italiano

Con filtro a presión para crema

La cafetera espresso manual Saeco es ideal para los que disfrutan de la preparación tradicional y quieren saborear un café espresso perfecto. El exclusivo filtro de crema a presión asegura una crema exquisita y duradera en todo momento.

Auténtico espresso italiano

- Portafiltro a presión Crema
- Bomba de 15 bares
- Soporte para tazas

Simplicidad y rapidez

- Apto para café molido y monodosis
- Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico
- Practicidad en el funcionamiento diario

Para uso diario

- Materiales de alta calidad y gran durabilidad

Destacados

Filtro a presión para maximizar la crema



Este filtro a presión Crema especial garantiza una crema exquisita y duradera, sea cual sea la mezcla de café.

Café molido y monodosis



Para más comodidad, puede elegir entre el café molido y monodosis

Bomba de 15 bares



La alta presión garantiza que siempre se extraerá todo el aroma del café molido

Materiales de alta calidad y gran durabilidad



La cafetera manual espresso Saeco está fabricada con materiales duraderos de gran calidad.

Soporte para tazas



Con esta práctica función, puede almacenar tazas y vasos de espresso directamente en la cafetera para que estén siempre al alcance y ocupen poco espacio.

Practicidad todos los días



Puede acceder fácilmente a todos los compartimentos para cargar café o agua, y para vaciar el filtro o la bandeja antigoteo de forma simple.

Espumador de leche clásico



Esta cafetera espresso Saeco viene con el espumador de leche clásico llamado "Pannarello" por los baristas. Dispensa vapor y debe sumergirse en la leche para preparar una increíble espuma. Libere el barista que lleva en su interior preparando deliciosas especialidades de leche de la manera tradicional.

Especificaciones

Funciones

Compatible con el filtro Brita: Opcional
Soporte para tazas
Soporte para filtros: Sistema de crema a presión
Agua caliente / boquilla para vapor
Interfaz: Interruptor giratorio
Apto para monodosis
Pannarello: Plástico
Preparación simultánea

Terminación

Material del panarello: Plástico

Servicio

1 años de garantía internacional

Diseño

Color: Negro
Materiales y acabado: ABS

Especificaciones técnicas

Presión del agua en la bomba: 15 barras (espresso perfecto)
Tipos de café admitidos: Granos de café, Café molido
País de origen: Hecho en China, Diseñado en Italia

Alimentación: 950 W
Longitud del cable: 80 cm
Material de la caldera: Acero inoxidable (Inox)

Peso y dimensiones

Capacidad del tanque de agua: 1,25 L
Altura máxima de la taza: 75 mm
Peso del producto: 4 kg
Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 200 x 265 x 297 mm

