



Saeco Poemia
手动浓缩咖啡机

- 经典奶泡器
- 不锈钢



HD8327/92

每天畅享原汁原味的浓缩咖啡 具有压力式 Crema 过滤层

Saeco Poemia 为传统咖啡冲泡爱好者提供每日冲泡理想浓缩咖啡所需的一切。压力式过滤克丽玛层，保证克丽玛层次次美味香醇。

专业品质

- 不锈钢浓缩咖啡机

简单易用，即冲即饮

- 适用于研磨咖啡和咖啡粉包
- 美味奶泡源于经典奶泡器
- 符合人体工程学设计，每日使用舒适

原汁原味的意式咖啡

- 压力式 Crema 层过滤网架
- 15 bar 泵
- 暖杯座

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

产品亮点

研磨咖啡和咖啡粉包



您可在研磨咖啡和咖啡粉包之间选择，就是这么方便

压力式 Crema 层过滤



这种特殊的 Crema 层过滤方式可确保 Crema 回味留香 - 无论您选择哪种咖啡搅拌方式。

经典奶泡器



这款 Saeco 浓缩咖啡机配有经典奶泡器，咖啡师称之为“Pannarello”。其可以释放蒸汽，将其浸入牛奶中，可制作出华丽的奶泡。以传统方式制作美味的鲜奶特制品，释放您内心的咖啡师灵感！

暖杯座



预热咖啡杯以理想地释放咖啡的芳香，并确保 Crema 层持久弥香。

纯不锈钢材质



优质材料，确保机器经久耐用，易于清洁。

15 bar 泵



高压可确保完全提取研磨咖啡的每一缕芳香

每日享受人性化设计的美妙感觉



注入咖啡粉或水、倒空滤网或置杯盘。所有仓格均可直接操作，具有方便性。

规格

设计

- 颜色：银色

表面处理

- 材料 加热器：铝制
- 滴水盘材料：不锈钢
- 滤网固定架材料：不锈钢 & 塑料
- 机身材料：不锈钢
- 经典奶泡器材料：不锈钢
- 水箱材料：塑料

原产地

- 原产地：中国

普通参数

- 适用于：研磨咖啡粉，饼包
- 同时冲煮多杯：2
- 易于清洁和维护：可选用 Brita 过滤水芯
- 舒适易用：暖杯座，可分离式滴水盘
- 特殊功能：手动奶泡器 Pannarello, 蒸汽选项
- 咖啡饮品：浓缩咖啡机

服务

- 2 年全球保修

可持续发展

- 冲煮功耗：950 瓦

技术规格

- 水箱容量：1.25 升
- 电线长度：0.8 米
- 频率：50 赫兹
- 最大杯高度：75 毫米
- 泵压：15 巴
- 电压：220 伏
- 热水器：1

重量和尺寸

- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）：200 x 265 x 297 毫米
- 产品重量：4 千克