



Saeco Poemia
Machine espresso
manuelle

• Noire

HD8423/71

Un espresso italien authentique tous les jours

Avec filtre pressurisé « Crème »

La machine espresso manuelle Saeco vous permet de retrouver tous les jours le goût des délicieux espressos traditionnels. Le filtre pressurisé « Crème » breveté garantit une délicieuse crème à chaque préparation et pendant longtemps.

Espresso italien authentique

- Porte-filtre pressurisé « Crème »
- Pompe 15 bars
- Repose-tasses

Rapide et facile à utiliser

- Ergonomie pour une utilisation au quotidien


Utilisation quotidienne

- Faible consommation d'énergie

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

 **Saeco**



Points forts

Filtre pressurisé « Crème »



Le filtre spécial « Crème » garantit une délicieuse crème pendant longtemps, quelle que soit la variété de café choisie.

Pompe 15 bars



Grâce à la pression élevée, tout l'arôme est entièrement extrait de la mouture.

Repose-tasses



Vous pouvez ranger vos tasses et verres à espresso directement sur la machine. Ainsi, vous les avez toujours à portée de main grâce à leur rangement pratique et peu encombrant.

Ergonomie au quotidien



Qu'il s'agisse de remplir la machine d'eau ou de café, ou encore de vider le filtre ou le bac d'égouttement, tous les compartiments sont directement accessibles pour une utilisation des plus pratiques.

Faible consommation d'énergie

Cette machine affiche une consommation d'énergie minimale : moins de 1 W par heure en mode veille et passage en mode veille automatique après 1 heure.

Caractéristiques

Caractéristiques

- Compatible avec les filtres Brita: En option
- Repose-tasse
- Porte-filtre: Pressurisé « Crème »
- Buse eau chaude / vapeur
- Interface: Molette de sélection
- Pannarello: Non
- Préparation simultanée

Design

- Couleur: Noire
- Matériaux et finition: ABS

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 200 x 265 x 297 millimètre
- Hauteur de tasse maximale: 75 millimètre
- Capacité du réservoir d'eau: 1,25 l
- Poids du produit: 4 kg

Entretien

- Deux ans de garantie internationale

Spécificités techniques

- Longueur du cordon: 80 cm
- Matériau de la chaudière: Aluminium
- Alimentation: 950 W
- Tension: 230 volt
- Nombre de chaudières: 1 chaudière
- Pays d'origine: Conçu en Italie, Fabriqué en Chine
- Types de café compatibles: Café moulu
- Pression de l'eau de la pompe: 15 bars (espresso parfait)