



Cafissimo Latte
Ekspres do kawy na
kapsułki

- Zintegrowana karafka do mleka
- Czerwony



HD8603/59

W pełni automatyczny ekspres do kawy na kapsułki

Cappuccino, espresso, caffè crema i kawa przelewowa

Opracowany przez firmę Saeco, zaprojektowany we Włoszech ekspres na kapsułki Cafissimo Latte umożliwia przygotowanie doskonałej kawy Tchibo i zapewnia łatwą obsługę. Urządzenie nadaje się idealnie do przygotowywania pysznych napojów mlecznych i parzenia Twoich ulubionych rodzajów kawy.

Gorące cappuccino z mleczną pianką

- Mleczne napoje za dotknięciem przycisku dzięki zintegrowanemu pojemnikowi na mleko
- Sztwna mleczna pianka dzięki opatentowanemu systemowi spieniania firmy Saeco

Pełny wybór rodzajów kawy

- Kawa najwyższej jakości dzięki wiedzy ekspertów Tchibo Cafissimo
- Różne rodzaje kawy na wyciągnięcie ręki
- Idealna ilość kawy dzięki funkcji programowania automatycznego dozowania

Łatwe i wygodne w użyciu

- Intuicyjna obsługa dzięki interfejsowi użytkownika opartemu na kolorach
- Dopasowanie do ulubionej filiżanki dzięki regulowanej tacce i kranikowi
- Mniej czynności konserwacyjnych dzięki dużemu, wymowanemu zbiornikowi wody

Prosty montaż i czyszczenie

- Zawsze czysty pojemnik na mleko dzięki funkcji płukania
- Automatyczne wysuwanie kapsułek dzięki zintegrowanemu pojemnikowi



Crafted by

Saeco

Saeco is a trademark of the Philips Group

Zalety

Mleczne napoje za dotknięciem przycisku



Pojemnik na mleko o pojemności 500 ml umożliwia przygotowanie pysznego cappuccino za dotknięciem przycisku dzięki technologii dwóch komór spieniających. Jest on doskonale wkomponowany we wzornictwo urządzenia i można go przechowywać w lodówce jak normalną butelkę lub karton z mlekiem, dzięki czemu świeże mleko jest zawsze pod ręką. Teraz nie trzeba już ciągle przelewać mleka z jednego pojemnika do drugiego.

Sztywna mleczna pianka

Opatentowany system spieniania firmy Saeco wykorzystuje najnowszą technologię, która zapewnia doskonałe działanie i gwarantuje uzyskanie pysznych napojów mlecznych za każdym razem.

Kawa najwyższej jakości



Ekspersi Tchibo Cafissimo używają wyłącznie aromatycznej kawy zamkniętej w kapsułkach. Firma Tchibo oferuje szeroki wybór smaków, w tym osiem klasycznych, od łagodnego po

intensywny i od subtelnego po mocny. Można również spróbować czterech rodzajów kawy pochodzących w 100% ze zrównoważonych ekologicznie źródeł i uprawianych tylko w najlepszych regionach Brazylii, Etiopii, Kolumbii i Indii.

Różne rodzaje kawy



Pięć odston przyjemności (espresso, caffè crema, kawa przelewowa, cappuccino i spienione mleko) dzięki opatentowanemu systemowi parzenia, który automatycznie dobiera odpowiednie ciśnienie dla każdego rodzaju kawy: najwyższe do espresso, średnie do caffè crema i niskie do kawy przelewowej. Ekspresy Cafissimo umożliwiają parzenie mocnego espresso i łagodniejszej caffè crema, jak również czarnej kawy przelewowej — wystarczy jedno urządzenie, aby można było delektować się ulubioną kawą o dowolnej porze dnia.

Zapamiętywanie czasu parzenia ulubionej kawy

Zalecana ilość dla poszczególnych napojów została ustawiona automatycznie: 125 ml dla caffè crema i kawy przelewowej oraz 40 ml dla espresso. Można jednak w dowolnym momencie zmienić te ustawienia w zależności od preferencji, tak aby ekspres przygotowywał dokładnie taką kawę, jak lubisz.

Intuicyjna obsługa



Kolor podświetlenia przycisków przypisanych do napojów wskazuje typ kapsułki potrzebnej do przygotowania każdego z napojów. Biały to espresso, żółty to caffè crema, a niebieski to kawa przelewowa. Dzięki temu ekspres jest niezawodny i łatwy w obsłudze.

Dopasowanie do ulubionej filiżanki



Tackę ociekową można ustawić w trzech różnych pozycjach, a kranik można podnieść lub opuścić, aby dostosować go do ulubionej filiżanki, małej filiżanki do espresso lub wysokiej szklanki do latte macchiato. Ponadto ustawienie kranika w idealnej pozycji gwarantuje uzyskanie doskonałej warstwy pianki i gęstego, spienionego mleka za każdym razem.

Mniej czynności konserwacyjnych

Duży zbiornik wody o pojemności 1 l pozwala przygotować kilka napojów, zanim konieczne będzie uzupełnienie wody. Można na przykład zaparzyć 7 kaw typu caffè crema jedna po drugiej. Kiedy będzie trzeba dolać wody do zbiornika, zaświeci się wskaźnik LED. Uzupełnienie wody i czyszczenie jest wyjątkowo proste dzięki wyjmowanemu, łatwemu w obsłudze zbiornikowi wody.

Dane techniczne

Zrównoważony rozwój

- Zużycie energii podczas parzenia: 1850 W

Informacje ogólne

- Liczba filiżanek w tym samym czasie: 1
- Przeznaczone dla modeli: Kapsułki z kawą Cafissimo
- Funkcje specjalne: Zintegrowany pojemnik
- Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowany zbiornik wody, Wyjmowany kranik, Automatyczny tryb gotowości
- Napoje kawowe: Espresso, cappuccino, café crème, spienione mleko, kawa

Wykończenie

- Materiał bojlera: Stal szlachetna (nierdzewna)
- Materiał korpusu: Stal szlachetna i plastik
- Materiał zbiornika wody: Plastik

Serwis

- 40 miesięcy gwarancji

Wykończenie

- Kolor: Czerwony

Waga i wymiary

- Waga produktu: 5,2 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 200 x 410 x 290 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 391 x 380 x 255 mm

Kraj pochodzenia

- Miejsce produkcji: Rumunia

Dane techniczne

- Pojemność pojemnika na mleko: 500 L
- Pojemność pojemnika na odpadki: 10 porcji
- Maks. wysokość filiżanki: 140 mm
- Bojlery wody: 1
- Długość przewodu: 0,8 m
- Pojemność zbiornika wody: 1 L
- Częstotliwość: 50 Hz
- Ciśnienie pompki: 15 barów
- Napięcie: 230 V



Data wydania 2019-11-27

Wersja: 8.1.1

EAN: 08 71010 36757 30

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com