



„Saeco“ Xsmall
Puikus automatinis
espresso aparatas

- Verda 1 rūšies kavą
- Juoda
- 5 padėtimis reguliuojamas malūnėlis



HD8643/09

Pajuskite savo mėgstamiausių kavos pupelių aromata

„One Touch“ automatinis espresso aparatas

Kokią kavą bepasirinktumėte, „Xsmall“ sumals šviežias kavos pupeles vienu mygtuko spustelėjimu. Visi valdikliai yra priekinėje dalyje, todėl šį mažą šedevrą galite apstatyti net ir siauroje erdvėje.

Pažangi technologija – tobulas kavos skonis

- 20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius malūnėlius
- Pasirinkite kavos sodrumą naudodami 5 malūnėlio nustatymus
- Greitai įkaistantis virintuvas – mėgaukitės karšta kava akimirksniu

Ruoškite jums patinkančius gėrimus

- Išsaugo jūsų mėgstamiausios kavos ruošimo trukmės nustatymus

Paprasta valyti ir prižiūrėti

- Automatinis kavos virimo sistemos valymas – visada švarus aparatas
- Lengva valyti dėl indaplovėje plaunamo nuvarvėjimo padėklo
- Greitai išvalomi išimami virimo elementai

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Ypatybės

100 % keraminiai malūnėliai



Mūsų malūnėliai pagaminti iš pažangios technologijos keramikos. Jie išskirtinai tvirti ir tikslūs. Šviežios pupelės švelniai malamos nerizikuojant perkaitinti: išgaunami geriausi skoniai ir aromatai, perteikiamas puikus kavos skonis bent 20 000 puodelių.

5 padėtimis reguliuojami malūnėliai



Jei kalbame apie smulkiausiai sumaltas pupeles, šis aparatas tikrai jūsų nenuvils. Kad atsiskleistų tikrasis skonis, skirtingus kavos mišinius būtina tinkamai sumalti. Galima rinktis iš penkių reguliuojamų šio aparato malimo nustatymų – nuo smulkiausio malimo stipriai espresso kavai iki rupiausio malimo silpnesnei kavai.

Automatinis kavos virimo sistemos valymas



„Saeco“ sukūrė šį espresso kavos aparatą, kuris automatiškai išvalo kavos virimo sistemą vandeniu, aparatą įjungus arba išjungus. Todėl galite mėgautis nuostabia šviežia kava su kiekvienu puodeliu.

Išsaugo jūsų kavos ruošimo trukmės nustatymus




Dėl atminties funkcijos, kuri leidžia reguliuoti kavos virimo trukmę, visada galėsite pasigaminti jums patinkančios puikios kavos puodelį pagal savo skonį. Mėgaukitės ypatingo skonio kavos gėrimu mygtuko paspaudimu.

Indaplovėje plaunamas lašų surinkimo padėklas



Kad būtų patogiau, „Saeco“ aparato nuvarvėjimo padėklą galite plauti indaplovėje. Taip sutaupysite laiko ir higieniškai išvalysite šią dalį.

Išimamas virimo elementas



Kai prieš 30 metų „Saeco“ sukūrė pirmąjį virimo elementą, pagrindiniai reikalavimai buvo efektyvumas ir naudojimo paprastumas. Ši technologija vis dar aktuali ir šiomis dienomis. Kaip ir anksčiau, elementai yra lengvai valomi, tereikia išimti, kelias sekundes plauti po tekančiu vandeniu ir įstatyti atgal.

Specifikacijos

Konstrukcija

- Spalva: Juoda

Apdaila

- Virintuvo medžiaga: Nerūdijantysis plienas (plieninis)
- Pagrindinio korpuso medžiaga: Plastikas
- Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

Kilmės šalis

- Pagaminta: Europoje

Bendrosios specifikacijos

- Tinka naudoti su: Nemaltos kavos pupelės
- Gėrimo pritaikymas: Reguluojamas puodelio tūris
- Lengvas valymas ir paprasta priežiūra: Automatinio skalavimo ciklas, Išimamas virimo elementas
- Paprastas ir patogus naudojimas: Išimama vandens talpykla
- Specialios funkcijos: Keraminis malūnėlis, Paruošimas virti, „Puro“ (be pieno)

Techninė priežiūra

- 2 metų garantija

Pastovumas

- Energijos sąnaudos verdant: 1400 W

Techniniai duomenys

- Pupelių indo talpa: 180 g
- Atliekų indo talpa: 8 porcijos
- Vandens bakelio talpa: 1 l
- Maitinimo laido ilgis: 0,8 m
- Dažnis: 50 Hz
- Didžiausias puodelio aukštis: 95 mm
- Siurblio slėgis: 15 barų
- Įtampa: 230 V
- Vandens virintuvas: 1

Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (P x G x A): 420 x 325 x 295 mm
- Gaminio svoris: 6,9 kg