

PHILIPS

Super-machine à
espresso automatique

2000 Series

3 boissons

Mousseur de lait classique

Noir



HD8651/14



Libérez tout l'arôme de vos grains de café préférés

Moulins 100 % céramique pour un rendement de longue durée

Peu importe le mélange de café que vous aimez, vous pouvez moulin les grains frais juste avant l'infusion pour extraire un maximum de saveur grâce aux moulins en céramique qui ne surchauffent pas les grains. Et avec le mousseur manuel, vous pouvez rehausser votre café d'une mousse de lait crémeuse.

Une variété de cafés personnalisés selon vos goûts

- 3 cafés au bout des doigts
- Une mousse de lait délicieuse grâce au mousseur de lait classique
- Réglez la longueur et 5 réglages du moulin
- Ajustez et mémorisez votre profil d'utilisateur personnel
- Savourez 2 tasses en même temps avec la fonction deux tasses

Le plaisir d'un café fraîchement préparé

- 20 000 tasses du meilleur café et moulins en céramique robustes
- Un café à la température parfaite grâce à notre Thermoblock
- Votre tasse est toujours de la bonne intensité, peu importe le type de grains

Dégustez votre café chaque jour sans tracas

- Savourez un excellent café grâce au rinçage automatique et au détartrage assisté
- Convient à toutes les cuisines grâce à sa taille compacte et son accès frontal
- Nettoyage facile grâce au groupe d'infusion amovible

Caractéristiques

Moulins 100 % céramique



Nos broyeurs sont entièrement en céramique : très dur et précis, afin que vous puissiez profiter du café frais aromatisé, pendant au moins 20 000 tasses.

3 cafés aromatiques



Préparez le café qui convient à toutes les occasions. Que vous ayez envie d'un espresso, d'un café ou d'une boisson à base de lait, votre machine à espresso entièrement automatique vous sert une tasse parfaite, sans histoires et en un clin d'œil!

Mousseur de lait classique



Le mousseur de lait classique diffuse de la vapeur, ce qui vous permet de vous préparer une mousse de lait soyeuse pour votre cappuccino. Ensuite? Composé de seulement deux pièces, le mousseur de lait classique est facile à nettoyer.

Personnalisez votre café




Réglez la longueur et 5 réglages du moulin

Deux tasses


Savourez et partagez votre café favori grâce à la fonction deux tasses

Gusto Perfetto



Gusto Perfetto est une technologie d'auto-apprentissage qui suit le type de grains que vous utilisez pour vos boissons. S'il détecte un changement dans le type de grains utilisé, il règle automatiquement le dosage dans la chambre à infusion afin de toujours produire une tasse parfaite.

Thermoblock




Le Thermoblock fournit à votre famille un café ou un cappuccino qui est toujours à la température parfaite. Le secret réside dans son boîtier léger en aluminium et acier inoxydable, qui permet d'atteindre des températures élevées rapidement.

Groupe d'infusion amovible




Le groupe d'infusion est au cœur de la technologie de toutes nos machines entièrement automatiques, et doit être nettoyé régulièrement. Le groupe d'infusion amovible peut être nettoyé en profondeur simplement en le rinçant au robinet.

Taille compacte et accès frontal



Peu importe la taille de votre cuisine, cette machine saura y trouver sa place. Elle est d'autant plus pratique que vous pouvez accéder au réservoir d'eau et au contenant à déchets par l'avant. Elle est conçue pour vous laisser déguster votre café en toute simplicité.

Profils d'utilisateur



Mémorez la longueur de toute boisson à base de café en fonction de vos goûts personnels. Vous pourrez ainsi boire un espresso, un café ou toute autre boisson selon votre préférence, sur simple pression d'un bouton.

Spécifications

Format

Couleur: Noir

Personnalisation

Paramètres d'intensité d'arôme: Non

Longueur du café: Réglable

Réglages du moulin: 5

Niveau d'arôme préinfusion: Non

Profils d'utilisateur: 1

Caractéristiques générales

Boisson à base de lait: Mousseur de lait classique

Interface utilisateur: Boutons à DEL

Autres caractéristiques

Rinçage automatique et détartrage assisté

Interrupteur principal, bouton marche/arrêt

Groupe d'infusion amovible

Gusto Perfetto

Fiche technique

Capacité du contenant à déchets: 8 capsules

Capacité du réservoir d'eau: 1 l

Fréquence: 50 Hz

Hauteur maximale du récipient: 95 mm

Tension: 230 V

Couleur et finition: Noir

Longueur du cordon: < 100 cm

Compatibilité du filtre: Brita Intenza

Contenant à déchets: Accès frontal

Réservoir d'eau: Accès frontal

Poids du produit: 7 kg

Dimensions du produit: 295 x 325 x 420 mm

Capacité (café): 180 g

Variété

Boissons: Espresso, Espresso lungo, Eau chaude

Option pour café en poudre: Non

Deux tasses

Lait pour deux tasses: Non

Service

1 an de garantie

