

PHILIPS

Espressor automat

2000 series

3 băuturi

Sistem clasic de spumare a laptelui

Alb

HD8651/19



Gustă aroma boabelor tale preferate de cafea Râșnițe de cafea 100% ceramice pentru performanțe de durată

Indiferent ce sortiment de cafea îți place, poți măcina boabele pe loc, extrăgând toată savoarea cu ajutorul râșniței ceramice, care nu supraîncălzește boabele. Apoi, cu sistemul de spumare manual, îți vei putea completa cafeaua cu o spumă de lapte cremoasă și fină.

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

- Savurează 3 varietăți de cafea ușor de obținut
- Spumă delicioasă de lapte grație sistemului clasic de spumare a laptelui
- Ajustează concentrația și folosește 5 setări de măcinare
- Umple 2 cești în același timp mulțumită funcției Două cești
- Modifică și memorează profilul personal de utilizator

Experiența cafelei tale proaspete

- 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșnițe ceramice durabile
- Mereu o ceașcă de cafea cu concentrația ideală, indiferent de boabele folosite
- Cafea la temperatura perfectă cu Thermoblock

Savurează cafeaua în fiecare zi, fără griji

- Curățare ușoară grație unității de preparare complet detașabile
- Se încadrează perfect în orice bucătărie, mulțumită dimensiunilor reduse și accesului frontal
- Savurează o cafea excelentă cu clătirea automată și detartrarea ghidată

Repere

Rășnițe de cafea 100% ceramice



Rășnițele noastre sunt 100% ceramice: extrem de dure și de precise, astfel încât să poți savura cafea aromată proaspătă pentru cel puțin 20.000 de cești.

3 cafele aromate




Savurează cafelele preferate pentru momente speciale. Indiferent dacă tânjești după un espresso, o cafea sau o rețetă pe bază de lapte, espressorul complet automat oferă un preparat perfect, fără complicații și fără întârziere!

Sistem clasic de spumare a laptelui



Sistemul clasic de spumare a laptelui generează abur, permițându-ți să pregătești ușor o spumă de lapte fină și cremoasă pentru cappuccino. În plus, cu numai două piese, sistemul clasic de spumare a laptelui este, de asemenea, ușor de curățat.

Personalizează-ți cafeaua



Ajustează concentrația și folosește 5 setări de măcinare

Două cești

Savurează cafeaua preferată și împarte-o cu cineva drag grație funcției Două cești

Gusto Perfetto



Gusto Perfetto este o tehnologie adaptabilă care monitorizează constant boabele pe care le folosești la prepararea cafelei. Aceasta detectează o schimbare a tipului de boabe folosit și ajustează automat dozajul în camera de preparare pentru a oferi întotdeauna o ceașcă de cafea ideală

Thermoblock




Thermoblock oferă familiei tale cafea și cappuccino fierbinți, mereu la temperatura perfectă. Secretul său rezidă în învelișul ușor din aluminiu și oțel inoxidabil, care poate atinge rapid temperaturi ridicate.

Unitate de preparare detașabilă




Unitatea de preparare este inima oricărui espressor complet automat și trebuie curățată periodic. Unitatea de preparare detașabilă permite curățarea temeinică prin simpla clătire la robinet.

Dimensiuni reduse și acces frontal



Nu contează cât de mare este bucătăria ta. Acest espressor încapă perfect chiar și în cele mai înguste spații și este extrem de ergonomic gândit, oferindu-ți acces frontal la rezervorul de apă și la containerul pentru deșeuri. Este special conceput pentru ca tu să-ți poți savura mai ușor băutura preferată.

Profiluri de utilizator



Memorează concentrația oricărei varietăți de cafea după propriul gust. Vei putea savura espresso, cafea și toate celelalte băuturi mereu așa cum preferi, la o atingere de buton.

Specificații

Personalizare

Setări pentru intensitatea aromei: Nu
Concentrația cafelei: Reglabil
Setări de măcinare: 5
Control al aromei înainte de preparare: Nu
Profiluri de utilizator: 1

Specificații generale

Soluție pentru lapte: Sistem clasic de spumare a laptelui
Interfață cu utilizatorul: Butoane cu LED

Alte caracteristici

Clătire automată și detartrare ghidată
Buton de pornire/oprire comutator principal
Boiler cu încălzire rapidă
Unitate de preparare detașabilă
Gusto Perfetto

Specificații tehnice

Capacitate recipient pentru reziduuri: 8 porții
Capacitate rezervor de apă: 1 l
Frecvență: 50 Hz
Înălțime max. ceașcă: 95 mm
Tensiune: 230 V
Culoare și finisaj: Negru

Lungime cablu: < 100 cm
Compatibilitate cu filtre: Brita Intenza
Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
Rezervor de apă: Acces frontal
Greutate produs: 7 kg
Dimensiuni produs: 295 x 325 x 420 mm
Capacitate boabe de cafea: 180 g

Varietăți

Băuturi: Espresso Lungo, Apă fierbinte
Opțiune de cafea măcinată: Nu
Două cești
Lapte pentru două cești: Nu

