

PHILIPS

Kaffeevollautomat

2100 Series

4 Kaffeespezialitäten

Easy Cappuccino-System

Silber



HD8652/51



Großartiger Cappuccino, kleine Maschine

Jetzt bequem Cappuccino aus frischer Milch auf Knopfdruck machen

Köstlicher Espresso und cremiger Cappuccino sind nicht schwer zuzubereiten. Mit der neuen 2100er-Serie wird Ihr Lieblingsgetränk auf Tastendruck gebrüht. All dies erhalten Sie mit einer kleinen und praktischen Maschine, die in Ihre Küche und Ihr Leben passt.

Kaffeevielfalt, leicht gemacht

- Genießen Sie 4 Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- Nie war es einfacher, Cappuccino zuzubereiten
- Bearbeiten und speichern Sie Ihr persönliches Benutzerprofil
- Passen Sie die Füllmenge individuell an, und wählen Sie aus 2 Aromastärken und 5 Mahlgradeinstellungen

Echtes Erlebnis aus frischen Bohnen

- 20.000 Tassen aromatischer Kaffee dank langlebigem Keramikmahlwerk
- Die perfekte Kaffeetemperatur dank unseres Thermoblocks
- Immer die richtige Stärke, egal mit welchen Bohnen

Genießen Sie täglich sorgenfrei Ihren Kaffee

- Nach jedem Gebrauch läuft dank der Schnellreinigungsfunktion frische Milch nach
- Externe Milchkaraffe enthalten, leicht zu reinigen und aufzubewahren
- Passt in jede Küche dank der geringen Größe und des Zugriffs von vorne
- Genießen Sie hervorragenden Kaffee dank der automatischen Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken.
- Einfache Reinigung dank vollständig herausnehmbarer Brühgruppe

Besonderheiten

Easy Cappuccino-System




Sie können einen perfekt zubereiteten Espresso direkt aus frisch gemahlene Bohnen genießen. Drücken Sie einfach die entsprechende Taste, und warten Sie einige Sekunden lang. Auch Cappuccino auf Knopfdruck war noch nie so einfach wie mit dem neuen Easy Cappuccino-System.

Externe Milchkaraffe



Genießen Sie dank externer, spülmaschinenfester Milchkaraffe cremigen Cappuccino mit der von Ihnen bevorzugten Milch. Stellen Sie sie nach Gebrauch einfach in den Kühlschrank für lang anhaltende Frische. Es war noch nie so einfach, Cappuccino mit jeder Art von Milch zuzubereiten.

Individualisieren Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack



Dieser Kaffeevollautomat bietet endlosen Kaffeegenuss – bereiten Sie Ihren Kaffee ganz nach Ihrem Geschmack zu. Sie können ganz einfach Stärke, Füllmenge und Geschmack für

jedes Getränk personalisieren und speichern. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und kreieren Sie Ihr neues Lieblingsgetränk!

Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik



Unser Mahlwerk besteht zu 100% aus Keramik. Es ist extrem hart und präzise, damit Sie frischen aromatischen Kaffee für mindestens 20.000 Tassen genießen können.

4 aromatische Kaffeespezialitäten



Genießen Sie eine Vielzahl an Getränken, passend für jede Gelegenheit. Egal ob Sie Lust auf einen starken Espresso, einen aromatischen Kaffee oder ein cremiges Milchgetränk haben – unser Kaffeevollautomat sorgt im Handumdrehen für eine leckere Tasse Ihres Wunschgetränks.

Gusto Perfetto



Gusto Perfetto ist eine adaptive Technologie, die ständig die Bohnen aufzeichnet, die Sie für Ihren Kaffee benutzen. Wenn sie eine Änderung der verwendeten Bohnensorte

erkennt, wird die Dosierung im Brühkopf automatisch reguliert. So wird ein konsistenter Kaffeegenuss sichergestellt

Thermoblock



Der schnell aufheizende Thermoblock sorgt für aromatischen Kaffee oder Cappuccino mit der perfekten Temperatur. Das Geheimnis liegt in seinem Gehäuse aus leichtem Aluminium und Edelstahl, das schnell hohe Temperaturen erreicht.

Schnelle Reinigung des Milchbehälters



Die einzigartige Schnellreinigung des Milchbehälters ermöglicht Ihnen, mit nur einem Tastendruck das Milchsystem ganz bequem nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen.

Herausnehmbare Brühgruppe



Die Brühgruppe ist das Herz jedes Kaffeevollautomaten und sollte regelmäßig gereinigt werden. Die herausnehmbare Brühgruppe ermöglicht Ihnen eine gründliche Reinigung, indem Sie sie einfach unter fließendem Wasser abspülen können.

Daten

Anpassung

Aromastärke-Einstellungen: 2
Tassenfüllmenge: Verstellbar
Mahlgradeinstellungen: 5
Aroma-Einstellung vor dem Brühen: Nein
Benutzerprofile: 1

Allgemeine Spezifikationen

Milchlösung: Easy Cappuccino
Benutzeroberfläche: LED-Tasten

Weitere Funktionen

Automatische Reinigungsfunktion und
Anleitung zum Entkalken
Hauptschalter, Ein-/Ausschalter

Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
Herausnehmbare Brühgruppe
Gusto Perfetto

Technische Daten

Kapazität des Milchbehälters: 0,5 l
Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters:
8 Portionen
Kapazität Wasserbehälter: 1 l
Frequenz: 50 Hz
Max. Höhe der Tasse: 95 mm
Spannung: 230 V
Farbe und Design: Silber lackiert
Filterkompatibilität:: Brita Intenza
Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne

Wasserbehälter: Zugriff von vorne
Produktgewicht: 7 kg
Produktabmessungen: 295 x 325 x 420 mm
Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 180 g
Kabellänge: < 100 cm

Diverses

Getränke: Espresso, Espresso Lungo, Heißes
Wasser, Cappuccino
Kaffeepulver-Option: Nein
Doppelte Tasse
Doppelte Tasse Milch: Nein

